

## HXCE-FZ90

Unidad de extensión de cámara  
para HXC-FZ90



### Overview

#### **Ampliación de la conexión de fibra de hasta 10 km**

La unidad HXCE-FZ90 es muy útil para crear un sistema flexible. Puedes combinar el cable híbrido CCFN de Sony y la fibra monomodo para prolongar la durabilidad del cableado a larga distancia. La unidad HXCE-FZ90 puede suministrar alimentación a la cámara HXC-FZ90, además de ampliar la distancia de extensión de 300 m + 10 km.

#### **Calidad de imagen 4K y conexión para todo tipo de señales**

La unidad HXCE-FZ90 proporciona imágenes excelentes, así como una integración flexible y la posibilidad de ampliación con señales en 4K/Full HD.

### Features

#### **Conexión de fibra óptica**

La unidad HXCE-FZ90 ayuda a garantizar una calidad de imagen excelente y una fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 300 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

#### **Diseño muy compacto y ligero**

La compacta unidad facilita su colocación en cualquier espacio disponible cercano al evento, a la vez que pasa desapercibida.

Es fácil de transportar, gracias a su asa que ayuda a colocarla y configurarla rápidamente.

## Opciones del conector

La unidad HXCE-FZ90 se suministra con dos conectores CON DUO ópticos de serie. Como alternativa opcional, es posible adoptar conectores tipo Lemo mediante los conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC01 y HKC-LC02.

## Specifications

### General

Requisitos de alimentación	De 100 V a 240 V de CA 50/60 Hz
----------------------------	------------------------------------

Consumo de corriente	2,1 A (máx.)
----------------------	--------------

Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C De 41 a 104 °F
-------------------------------	--------------------------------

Temperatura de almacenamiento	De -20 a +60 °C De -4 a +140 °F
-------------------------------	------------------------------------

Dimensiones	104 × 62 × 360 mm 4 1/8 x 2 1/2 x 14 1/4 pulgadas An./al./prof. sin protuberancias
-------------	--

Peso	Aprox. 2,1 kg Aprox. 4 lb, 10 oz
------	-------------------------------------

### Entrada/Salida

Cámara	Conector múltiple optoelectrónico
CCU	Conector de fibra óptica
Accesorios suministrados	<p>CD-ROM con instrucciones de uso (1)</p> <p>Antes de utilizar esta unidad (1 manual)</p> <p>Garantía (1)</p>
Accesorios opcionales	<p>Cable de fibra híbrida CCFN-25/50/100/150/200/250 Hybrid Fiber Cable</p> <p>Acoplador de cables CCFN-JC1</p> <p>Estados Unidos y Canadá: soporte de enchufe B (2-990-242-01)</p> <p>Otras regiones: soporte de enchufe C (3-613-640-01) Estados Unidos y Canadá: conjunto de cables de alimentación (1-551-812-XX)</p> <p>Otras regiones: conjunto de cables de alimentación (1-782-929-XX)</p> <p>Manual de servicio</p>

## Related products



**HXCU-FZ90**



**HXC-FZ90**  
Sistema de cámara de



**ILME-FR7**  
Cámara PTZ Full



**HZC-UHD9 / HZC-**

Unidad de control de cámara 4K/HD para cámaras HXC-FZ90

estudio portátil HXC-FZ90 para producción HD

Frame con objetivo intercambiable y rango dinámico de más de 15 pasos, 4K (QFHD) de alta frecuencia de cuadro a 120 fps, Eye AF híbrido rápido y en tiempo real, y ciencia cromática S-Cinetone™.

## **UHD9M / HZC- UHD9W**

Licencias de software de la HXC-FZ90 para grabar vídeos en 4K

## Gallery

