

## LA-EB1

Adaptador de montura de objetivos B4 para FX9, FS7 y FS7II



### Overview

El adaptador de montura de objetivo LA-EB1 permite conectar directamente objetivos B4 a los modelos de camcorder XDCAM PXW-FX9, PXW-FS7 y PXW-FS7M2 de Sony. Esto permite a los operadores de cámara usar objetivos B4 para grabar con altas relaciones de zoom y una alta profundidad de campo, como suelen exigir las aplicaciones de producción de informativos.

### Features

#### **Usar objetivos B4 con camcorders FX9\*, FS7 y FS7 II**

El adaptador de montura de objetivo LA-EB1 permite conectar objetivos B4 para grabar con una alta profundidad de campo y altas relaciones de zoom. Con el adaptador instalado, un F-drop de tan solo 0,6 mantiene el brillo de las imágenes (usando el modo de escaneo 2K Center en el FS7 y el FS7II, y el modo S16 2K en el FX9).

\* El FX9 requiere la versión 3.0 o superior

#### **Intercambio de objetivos rápido y sencillo**

Los objetivos B4 se pueden acoplar rápida y fácilmente a camcorders FX9, FS7 y FS7II sin necesidad de herramientas.

#### **Imágenes limpias con baja aberración**

La compensación automática de la aberración de objetivo

(ALAC) disminuye la aberración cromática en objetivos B4 compatibles.

\* Requiere alimentación CC CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9

## Funcionamiento óptimo del objetivo B4

La compatibilidad con la interfaz de comunicación de los objetivos B4 es ideal para la producción de informativos, igual que los camcorders al hombro. El inicio/parada de la reproducción se puede controlar con el botón REC integrado del objetivo, mientras que el servocontrol de zoom posibilita la operación con una sola mano. La información del objetivo, como el iris y el enfoque, se puede mostrar en el visor de la cámara y guardar en forma de metadatos para su uso en posproducción.

\*Requiere alimentación CC CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9

## Máximo aprovechamiento de los activos del objetivo

La flexibilidad que proporcionan los objetivos B4 o con montura en E con los camcorders FX9, FS7 y FS7 II permite a las cadenas y empresas de alquiler aprovechar al máximo este tipo de objetivos, lo que permite una captura de imagen con altas y bajas profundidades de campo en una sola cámara.

### Related products



#### **CBK-FS7BK**

Kit de refuerzo de estilo ENG (producción de



#### **XDCA-FX9**

Unidad de extensión para la cámara FX9

informativos) para  
FS7 y FS7 II

## Gallery

