

## MDR-7510

Auriculares profesionales de estudio



Everything Audio  
Network  
STELLAR SOUND!

### Overview

#### **Hechos con precisión para trabajos de precisión**

Los auriculares 7510 son una excelente opción para el monitoreo de referencia y las aplicaciones de mezcla de sonido, y amplían la línea MDR-7500 con un nuevo diseño fijo de sólida construcción. Estos auriculares utilizan cápsulas de 50 mm con diafragmas PET (tereftalato de polietileno) y proporcionan una amplia respuesta en frecuencia, un rango dinámico amplio y una reproducción de sonido precisa.

Los auriculares 7510 ofrecen la capacidad de manejar una gran potencia y utilizan imanes de neodimio y bobinas de voz de cobre sin oxígeno (OFC). Las almohadillas de aislamiento de ruido con material acolchado flexible se adaptan a la forma natural de la oreja y proporcionan comodidad y aislamiento acústico.

### Features

#### **Cápsula de 50 mm con diafragma PET**

#### **Diseño de tipo cerrado**

#### **Amplia respuesta en frecuencia**

#### **Capacidad de manejar una gran potencia de 2.000 mW**

**Enchufe Unimatch estéreo****Conectores chapados en oro y cable de cobre sin oxígeno****Bolsa de transporte blanda suministrada**

## Specifications

## Encabezado de grupo

Tipo de auricular	Dinámico, cerrado
Tipo de imán	Neodimio
Tamaño de la cápsula	50,0 mm
Respuesta en frecuencia	5-40 kHz
Impedancia	24 $\Omega$
Sensibilidad	108 dB/mW
Manejo de potencia	2.000 mW
Tipo de enchufe	Adaptador Unimatch de 3,5mm/6,3mm chapado en oro
Longitud del cable	3 m
Peso	261 g

## Gallery

