

MEAD-SD02

Adaptador para el uso de tarjetas SD™ en productos XDCAM EX



Overview

La innovadora gama de productos profesionales XDCAM EX de Sony está específicamente diseñada para aprovechar al máximo el alto rendimiento y la fiabilidad de las tarjetas de memoria SxS PRO y SxS-1. Sin embargo, el soporte SxS es un formato profesional y no está a la venta en las tiendas, por lo que, para aquellas situaciones sobre el terreno en las que se necesite un soporte adicional, o para los usuarios que busquen una solución económica y den menos importancia al rendimiento, Sony ha desarrollado el adaptador MEAD-SD02 (que sustituye al MEAD-SD01), para poder utilizar tarjetas SD convencionales.

El adaptador MEAD-SD02 tiene la misma forma que la tarjeta de memoria SxS para que pueda instalarse en las ranuras de los camcorder XDCAM EX y, gracias a la ausencia de salientes, la cubierta del soporte puede permanecer montada durante la grabación. El adaptador puede utilizarse con una tarjeta SDHC o SDXC alojada en su interior.

Ten en cuenta que se desaconseja utilizar la función de grabación a cámara lenta debido a las limitaciones de velocidad de las tarjetas SD. Debido a las características del adaptador y las tarjetas SD, la fiabilidad se reduce ligeramente con respecto a la del soporte SxS, por lo que debe prestarse especial atención al apagado del sistema XDCAM EX durante la grabación. Los equipos XDCAM EX ya entregados pueden necesitar

actualizaciones de firmware para utilizar el MEAD-SD02 (consulta las especificaciones si deseas obtener más información).

Features

Sony ha desarrollado el MEAD-SD02 especialmente para su uso con dispositivos XDCAM EX y con tarjetas SDHC de clase 10 recomendadas, como es el caso de las tarjetas SD Sony de la serie UX (SF-16UX, SF-32UX), o con tarjetas SDXC de velocidad UHS, clase 1.

El adaptador MEAD-SD02 tiene la forma de una tarjeta ExpressCard/34, por lo que puede introducirse en la ranura ExpressCard de los equipos XDCAM EX y otros dispositivos compatibles con este tipo de tarjetas, como es el caso de los PC Windows o los Mac.

Las tarjetas SD grabadas con el MEAD-SD02 en un equipo XDCAM EX funcionan en los PC sin necesidad de controladores. Las carpetas y los ficheros del dispositivo XDCAM EX se muestran en la ventana de edición no lineal o en el software Clip Browser de la misma manera que con las tarjetas SxS.

La unidad de disco duro PXU-MS240 de 240 GB para soportes SxS es totalmente compatible con el adaptador MEAD-SD02. Basta introducir el adaptador con la tarjeta SD en la unidad PXU-MS240 para grabar en ésta la copia de seguridad.

Información adicional

Dispositivos compatibles:
(desde febrero de 2013)

PMW-EX1, PMW-EX30: Ver1.20 o posterior
PMW-EX3, PMW-10MD: Ver1.10 o posterior
PMW-EX1R, PMW-350: Ver1.10 o posterior
PMW-F3, PMW-100, PMW-150, PMW-200

Notas:

El adaptador no puede utilizarse con la SBAC-US10.

Los dispositivos indicados arriba solo admiten soportes SDHC.

No se garantiza la compatibilidad con los soportes SDXC.

Specifications

General

Conexiones

Dimensiones externas

Peso	Aprox. 20 g (0,7 oz) (sin incluir la tarjeta SD)
------	--

Condiciones de funcionamiento

Temperatura	De 0°C a 60°C
-------------	---------------

Humedad

Gallery

