

ODBK-201

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



Overview

El ODBK-201 es una fuente de alimentación para la ODS-L30M/L60.

La serie ODBK-20X puede impulsar la ODS-D280F y la ODS-D77F.

Un mundo de soluciones

Related products



ODS-L30M

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L60E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L100E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de Optical Disc Archive para la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



ODS-D77F

La unidad de canal de fibra Optical Disc Archive para la biblioteca escalable ODS-L30M PetaSite presenta velocidades de transferencia de hasta 1150 Mbps (lectura) y 780 Mbps (disco de grabación única) o 310 Mbps (disco regrabable)

ODS-D380F

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

Gallery

