

Optical Disc Archive Cartridge Generation 2



Cartucho de escritura única
ODC-3300R de 3,3 TB

Overview

Soporte fiable y sólido de gran capacidad para Optical Disc Archive de 2.ª generación

Capacidad de 3,3 TB

Disco de doble cara con triple capa/lado para conseguir una gran capacidad de 3,3 TB, al tiempo que conserva el mismo tamaño de cartucho de ODA de 1.ª generación.

Mayor velocidad de transferencia

La velocidad de transferencia máxima (1 Gbps/escritura, 2 Gbps/lectura) se consigue gracias al disco de doble cara y un nuevo sistema de captación.

Soporte de archivo fiable

Archival Disc contiene una capa de grabación especial con un excelente nivel de resistencia a la corrosión y oxidación. Cuenta con una larga vida útil de archivo y es muy adecuado para usar en tu entorno de archivo.

Specifications

Especificaciones

Disco

Archival Disc

Capacidad total

3300 GB (3,3 TB)

Capa de grabación	Disco de doble cara con triple capa/lado
Método de grabación	Grabación Land & Groove
Tipo de grabación	Escritura única
Ciclo de lectura	Ciclos de 1 000 000
Dimensión	132 mm x 130 mm x 26,7mm
Condiciones de funcionamiento	5 ~ 55 grados
Condiciones de almacenamiento	-10 ~ 55 grados / 3 ~ 90 % de RH (a corto plazo) 10 ~ 30 grados / 30 ~ 70 % de RH (a largo plazo *recomendado)
Vida útil de archivo	100 años (estimados)

Related products



ODS-L30M

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-D280U

La unidad independiente de Optical Disc Archive con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el



ODS-L100E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L60E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

cartucho ODC-3300R
de 2.ª generación



ODS- D280F

Unidad de canal de fibra de Optical Disc Archive para la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



ODS- D380F

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS- D380U

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

Gallery

