

## PVML-SCX1

Licencia de salida de conversión de señal para PVM-X3200/X2400/X1800



SOFTWARE  
LICENSE



HDR

### Overview

La PVML-SCX1 es una licencia de salida de conversión de señal con una función de salida integrada LUT 3D para los monitores de visionado de gama alta TRIMASTER PVM-X3200, PVM-X2400 y PVM-X1800 de Sony. Esta licencia se puede utilizar para transmitir una señal SDI que se convierte de 4K/UHD a 2K/HD y se procesa mediante los datos de una LUT 3D almacenada por el usuario en el monitor. Nuestra interpolación de LUT tetraédrica en los monitores garantiza el mayor nivel de procesamiento para obtener los mejores resultados finales posibles.

La función se activa a través del puerto USB del panel de control frontal del PVM-X3200, el PVM-X2400 y el PVM-X1800.

Puedes utilizar esta función para proporcionar una señal aplicada de LUT 3D a un dispositivo 4K/HD externo de un sistema.

Notas: Los monitores PVM-X3200, PVM-X2400 y PVM-X1800 se deben actualizar a la versión 4.0.

Las señales Quad-Link o Dual Link se convierten automáticamente en señales de enlace simple adecuadas.

La licencia PVML-HSX1 admite estas funciones. Si ya tienes la licencia PVM-HSX1, no necesitas esta. Si solo necesitas la función de salida integrada LUT 3D sin conversión de señal a 2K/HD, la PVML-SCX1 es la licencia adecuada. Si necesitas la conversión HDR-SDR de Sony, la PVML-HSX1 es la licencia que buscas.

## Features

### Subconversión de 4K a HD y LUT 3D de usuario\*

Esta licencia también admite la subconversión de señales de 4K/UHD a 2K/HD y la salida de señales con LUT 3D de usuario aplicado a través de la salida de monitor mejorada a otros dispositivos 4K/HD, lo que facilitará aún más el uso de flujos de trabajo eficientes en entornos de producción en directo, cinematográficos, televisivos, publicitarios, musicales y documentales. Nuestra interpolación de LUT tetraédrica en los monitores garantiza el mayor nivel de procesamiento para obtener los mejores resultados finales posibles.

\* En primer lugar, los monitores PVM-X3200, PVM-X2400 y PVM-X1800 se deben actualizar a la versión 4.0.

## Related products



### PVM- X3200

Monitor de visionado de gama alta 4K HDR TRIMASTER



### PVM- X2400

Monitor de visionado de gama alta 4K HDR TRIMASTER



### PVM- X1800

Monitor de visionado de gama alta 4K HDR TRIMASTER



### PVML- HSX1

Licencia de conversión HDR-SDR para PVM-X3200/X2400/X1800



### PVML- TDX1

Licencia de salida integrada LUT 3D para PVM-X3200/X2400/X1800

## Gallery

