


PWA-RCT1

Software de control de grabación para PWS-4500, HKCU-REC55 y HKCU-REC50



Overview

Versatilidad y control para PWS-4500, HKCU-REC55 y HKCU-REC50

El PWA-RCT1 es un software de ejecución de aplicaciones que proporciona un método útil para controlar varias unidades del servidor de producción en directo PWS-4500 4K/HD y la opción de grabación de CCU de HKCU-REC55/REC50*. Esto permite activar las funciones de grabar/detener/reproducir/transferir desde un solo ordenador con una interfaz de usuario intuitiva.

El PWA-RCT1 aumenta la flexibilidad operativa del PWS-4500 y la HKCU-REC55/REC50 de manera que puede utilizarse como un sencillo grabador multipuerto en producciones 4K/HD y ampliar así sus aplicaciones.

*Se requiere la PWAL-RCT50 para utilizar la HKCU-REC55/REC50.

Features

Control sencillo e intuitivo para grabaciones multicanal

Control sencillo e intuitivo para grabaciones multicanal con el PWS-4500 y la HKCU-REC55/REC50 usando una misma aplicación simultáneamente.

Funciones de gestión de clips y transferencia de ficheros

El software ofrece la gestión de listas de clips y de las transferencias de ficheros a soportes externos o almacenamiento en red.

Related products



HDC-4300

Cámara de estudio 4K/HD



PWS-100TD1

Estación de digitalización de cintas



PMW-F55LIVE

Cámara CineAlta compacta con sensor CMOS 4K Super 35 mm que graba en formato HD/2K/4K en tarjetas de memoria SxS y ofrece salida en formato RAW 2K/4K de 16 bits



HDC-3500

Cámara de estudio portátil con tres sensores CMOS 4K de 2/3" para un uso por fibra



HDC-5500

Cámara de estudio portátil de alto rendimiento con tres sensores CMOS 4K de 2/3" y salida 4K directa



HDCU-3500

Unidad de control de cámara (CCU) preparada para IP para la cámara de sistema HDC-3500 4K/HD



HDCU-5000

Unidad de control de cámara (CCU) para las cámaras de sistema de las series HDC-5500 y HDC-3500/3100



HDCU-5500

Unidad de control de cámara (CCU) preparada para IP para la cámara de sistema HDC-5500 4K/HD



PWAL-RCT50

Opción de control de grabación de CCU para PWA-RCT1



HKCU-REC55

Opción de grabación para CCU HDCU-5500 y HDCU-3500

Gallery

