

RM-280

Controlador de edición



Overview

El RM-280 es un controlador de edición compacto destinado al control remoto sencillo del magnetoscopio o a la edición básica de dos máquinas.

Features

Edición máquina-máquina

Modo inserción y ensamblaje

Variedad de botones de edición tales como «In and Out -point entry», «+ and - Trim», «Auto Edit», «Preview/Reveiw», «Go To», «All Stop»

Modo de edición CT/CTL/RTC (código de tiempo relativo) seleccionable

Capacidad de aprendizaje del tiempo de retraso para realizar ajustes de tiempo precisos del punto de entrada de edición del grabador y reproductor

Ajuste de edición del tiempo de retraso

Señal cue o salida Tally a través de un puerto mini de pines

Equipado con entrada de vídeo de referencia para la sincronización con otros equipos

Funciones de control remoto de magnetoscopio: reproducir, rebobinar, avance rápido, grabar, detener, pausa, editar, edición lineal

Múltiples frecuencias del sistema, incluyendo 29,97; 25; 24; 23,98 Hz

Búsqueda de imágenes utilizando el mando Jog/Shuttle para los modos de reproducción Jog, Shuttle y de velocidad variable

Admite alimentación mediante el adaptador de CA suministrado o directamente de un grabador HDCAM HDW-S280 conectado a su salida de CC

Disposición del teclado fácil de utilizar que simplifica las operaciones

Muestra los mensajes de error en la pantalla VFD, indicando el tipo de error y el nombre del dispositivo en el que se produjo el mal funcionamiento para poder tomar medidas de inmediato.

Gallery

