

## SBAC-UT100

Dos ranuras para memorias de estado sólido SxS PRO+ y SxS-1, lector/grabador USB 3.0 y Thunderbolt 2



### Overview

#### **Transferencias a gran velocidad desde las tarjetas SxS PRO+ SxS-1 con dos ranuras y conexión en cadena**

El lector/grabador de tarjetas de memoria SxS PRO+ y SxS-1 SBAC-UT100 funciona con sistemas Windows y Macintosh. La unidad proporciona 2 interfaces Thunderbolt 2 (TB2) para Mac y una interfaz USB 3.0 para Mac y Windows que proporciona una alta velocidad de transferencia de material audiovisual. El lector también es compatible con una interfaz USB 2.0. Con la conexión en cadena se pueden conectar hasta 6 unidades, lo que proporciona hasta 12 ranuras para tarjeta.

#### **Transferencias de alta velocidad**

Velocidades de lectura de aproximadamente 360 MBps para dos tarjetas simultáneamente con las nuevas tarjetas SxS Pro+ y SxS-1 al usar Thunderbolt 2.

#### **Conexión en cadena**

Conecta hasta 6 unidades, proporcionando hasta 12 ranuras para tarjeta, lo que permite la ingesta simultánea de hasta 1800 MBps en total (300 MBps cada ranura).

### Features

#### **Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac**

El SBAC-UT100 funciona con sistemas Windows y Macintosh.

### **Thunderbolt 2 transfiere contenido a Mac**

La unidad cuenta con dos interfaces Thunderbolt 2 (TB2) para transferencias de alta velocidad de hasta 360 Mbps para dos ranuras simultáneamente y, en cadena con seis unidades (12 ranuras para tarjeta), hasta 1800 Mbps (300 Mbps cada ranura).

### **Transferencias a través de USB 3.0 y USB 2.0**

El SBAC-UT100 ofrece una transferencia de material audiovisual de alta velocidad desde una tarjeta de memoria de estado sólido SxS PRO+ o SxS-1 a través de una interfaz USB 3.0, lo que te permitirá transferir ficheros si el ordenador no cuenta con una ranura ExpressCard. El dispositivo también es compatible con USB 2.0.

## Gallery

