

SCA-M30

Micrófono de techo de alta calidad para cámaras de seguridad IP.



Overview

Los micrófonos constituyen una importante incorporación a los sistemas de vigilancia con cámaras IP, ya que añaden una capa de audio a la información capturada por un sistema de seguridad. Pueden ayudar a atraer la atención del operador a los incidentes o aportar significado a una escena que sería imposible comprender de otra forma. En reuniones o interrogatorios monitorizados, un micrófono instalado en el techo añade una banda sonora indispensable a la grabación de vídeo.

El SCA-M30 es un micrófono interior discreto que se ha optimizado para capturar sonido con claridad y alta calidad. La protección física contra las vibraciones y el filtro que rechaza los ruidos de baja frecuencia no deseados complementan su alta sensibilidad.

La instalación es sencilla, con una amplia variedad de opciones de montaje en techo. Se conecta directamente a las cámaras IP de Sony, que también le suministran la alimentación que necesita para funcionar.

Features

De alta sensibilidad

Capta incluso los sonidos más bajos gracias a un sensible transductor electret.

Filtro de Paso Alto para eliminar el ruido ambiental de baja frecuencia

Un filtro de paso alto bloquea los ruidos de baja frecuencia de ventiladores, aire acondicionado, tráfico, etc. mejorando la claridad del vídeo adquirido.

La carcasa minimiza el ruido no deseado.

Un escudo acústico elimina el ruido lateral y posterior del micrófono permitiendo grabar el frontal de forma eficaz.

Dirección de audio sencilla de establecer

Se puede establecer la dirección de toma máxima rotando simplemente la parrilla protectora del micrófono.

Sensibilidad de entrada escalable.

La sensibilidad de entrada del micrófono es fácilmente ajustable al nivel óptimo para instalaciones específicas.

Instalación sencilla

El micrófono es fácilmente instalable suspendido o proyectado desde el techo usando herramientas estándar.

Robusta carcasa protectora

El SCA-M30 viene dentro de una cubierta protectora de goma que también está montada de forma que minimiza los efectos de la vibración.

Related products



SNC-VB635

Cámara tipo caja de 1080p/60 fps con sensor CMOS Exmor™ de 1/2" con tecnología IPELA ENGINE EX™,



SNC-VB630

Cámara tipo caja de 1080p/60 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



SNC-VB600

Cámara tipo caja de 720p/60 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



SNC-VM632R

Cámara reforzada de 1080p/60 fps para exterior con IR y tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V

serie V



SNC- VM602R

Cámara reforzada de 720p/60 fps para exterior con IR y tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



SNC- VM631

Cámara minidomo de 1080p/60 fps con diseño antivandálico y tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



SNC- VM630

Cámara minidomo de 1080p/60 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



SNC- VM601

Cámara minidomo de 720p/60 fps con diseño antivandálico y tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



SNC- VM600

Cámara minidomo de 720/60 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V

Gallery

