

## SNC-EB632R

Cámara cilíndrica IR para exteriores de  
1080p/30 fps con tecnología IPELA ENGINE  
EX™, serie E



### Información general

**Cámara fija de «tipo cilindro» resistente a las inclemencias del tiempo con tecnología IPELA ENGINE EX™, que ofrece una excelente calidad Full HD, alta sensibilidad y estabilización de imagen, además de incorporar la tecnología Advanced IR**

La SNC-EB632R es una cámara en red fija de «tipo cilindro» fácil de instalar y resistente a las inclemencias del tiempo. Es perfecta para una gran variedad de tareas de vigilancia y seguridad en exteriores, desde centros urbanos, sistemas de transporte y centros comerciales a centros educativos y universidades.

El aclamado sensor Exmor CMOS de Sony capta imágenes nítidas en Full HD, mientras que su incomparable sensibilidad proporciona imágenes claras de bajo ruido en condiciones difíciles de poca iluminación.

La galardonada plataforma IPELA ENGINE EX utiliza una tecnología de procesamiento de señal exclusiva para incrementar la calidad de la imagen en diversos entornos operativos, mientras que la tecnología de análisis de vídeo de última generación permite llevar a cabo una vigilancia más eficaz basada en una serie de reglas definidas por el usuario.

View-DR amplía el rango dinámico con el fin de ayudar a identificar los rostros de personas y otros objetos en situaciones de alto contraste y de contraluz intenso, como oficinas con mucha luz o entradas a aparcamientos. Visibility Enhancer (VE) optimiza dinámicamente el brillo y los colores de la imagen pixel a pixel, mientras que XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) reduce el ruido de forma espectacular, lo que ayuda a minimizar la borrosidad en entornos con poca luz. Análisis inteligente de vídeo avanzado DEPA para activar una alarma en función de las reglas definidas por el usuario.

La cámara puede ver en condiciones de oscuridad absoluta gracias al sistema de iluminación por infrarrojos (IR) incorporado, que incluye la tecnología Advanced IR para captar objetos tanto cercanos como lejanos sin sobreexposición.

El estabilizador de imagen garantiza un material con imágenes más nítidas, incluso cuando la cámara está sometida a vibraciones al montarla en un poste o en un soporte.

Diseñada para su uso en exteriores las 24 horas del día, la cámara puede funcionar en temperaturas extremas (de -30 °C a +50 °C) y cuenta con la certificación IP66 sobre la resistencia al agua y polvo. El exclusivo brazo de montaje simplifica la instalación con la posibilidad de ajustar el ángulo de visión gracias a dos ejes flexibles. Para una mayor comodidad, el parasol superior integrado ayuda a reducir los reflejos para mejorar la calidad de la imagen y el contraste en días muy luminosos.

### Atributos

**Aprécia cada detalle con la calidad Full HD**

El sensor Exmor CMOS de alta resolución capta imágenes de vídeo nítidas y detalladas en Full HD (hasta 1920 x 1080 a 30 fps), incluso en entornos con poca luz. Su excelente sensibilidad garantiza una mejor calidad de imagen en entornos con poca luz, como el interior de aparcamientos.

### **Rendimiento de imagen avanzado con IPELA ENGINE EX**

La potente plataforma de procesamiento IPELA ENGINE EX de Sony combina varias tecnologías que optimizan la calidad de imagen en Full HD. View-DR combina las imágenes tomadas a diferentes velocidades de obturación, de este modo proporciona un rango dinámico de hasta 90 dB para garantizar un rendimiento excelente en situaciones de contraste elevado y contraluz intenso. Visibility Enhancer (VE) optimiza dinámicamente el brillo y el tono de color pixel a pixel, mientras que XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) reduce el ruido, lo que ayuda a minimizar la borrosidad en entornos con poca luz.

### **No te pierdas los momentos más importantes con la detección inteligente de movimiento y facial**

El potente análisis de vídeo DEPA avanzado mejora la detección inteligente de movimiento con la activación de alarmas basada en reglas y permite incluir filtros de objetos como «cruce» o «intruso» para reducir las falsas alarmas. La detección facial permite indexar con rapidez las grabaciones para encontrar escenas en las que se detecta un rostro humano.

### **Advanced IR**

Los iluminadores de infrarrojos (IR) integrados ayudan a capturar objetos en la más completa oscuridad, a una distancia máxima de 30 m (prevista) de la cámara. La tecnología View-DR permite ver imágenes en blanco y negro nítidas tanto cerca como lejos de la cámara sin sobreexposición.

### **Vídeo más uniforme y estable**

El estabilizador de imagen integrado minimiza el efecto de vibración de la cámara cuando, por ejemplo, está sometida a vibraciones al montarla en un poste o en un soporte. Podrás ver lo que ocurre en cualquier escena con más facilidad gracias a las imágenes de vídeo más claras y estables.

### **Mejores imágenes, de día y de noche**

La función D/N (Día/Noche) real cambia automáticamente la cámara a modo Día o Noche, en función del nivel de iluminación ambiental.

### **Modos de compresión flexible que se adaptan a tu red**

Selecciona los modos de compresión VBR (tasa de bits variable), CBR (tasa de bits constante) o VBR con tapa (tasa de bits variable con límite) para disfrutar de un control del ancho de banda optimizado con condiciones de red IP determinadas y capacidad de almacenamiento de grabaciones.

### **Toma el control con tu teléfono inteligente**

Accede a la cámara de forma segura con un teléfono inteligente o una tableta (Android o iOS) para ver las imágenes a distancia y controlar las funciones de giro/inclinación/zoom de la cámara. Ni siquiera es necesario descargarse una aplicación especial.

### **Parasol ajustable**

El parasol integrado protege el objetivo del reflejo directo del sol, por lo que la cámara es ideal para exteriores que reciben la luz solar directa.

### **Fácil de instalar y configurar**

La instalación de la cámara es muy sencilla y no es necesario utilizar un adaptador adicional. Se ha simplificado la configuración con un ajuste de enfoque/zoom y un ajuste flexible de dos ejes para el ángulo de visión de la cámara.

### **Reducción de los costes de cableado con la capacidad de alimentación por Ethernet (PoE)**

La capacidad de alimentación por Ethernet (PoE) permite a la cámara recibir la alimentación a través del mismo cable Ethernet que utiliza para la transmisión de datos, de modo que reduce la complejidad y los costes de instalación.

### **Compatible con ONVIF (Open Network Video Interface Forum)**

La compatibilidad con ONVIF simplifica la integración gracias a una amplia variedad de soluciones de gestión de vídeo que permiten transmitir vídeos y controlar la cámara. La especificación ONVIF (Open Network Video Interface Forum) define un protocolo común para el intercambio de información entre dispositivos de vídeo conectados en red en el que se incluyen la detección automática de dispositivos y la transmisión de vídeos.

### **Resistente a las inclemencias del tiempo**

La cámara puede funcionar de manera fiable en un amplio rango de temperaturas de -30 °C a +50 °C. Ideal para su uso en exteriores, cuenta con la certificación IP66 y es resistente al agua y el polvo.

## Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor Exmor CMOS de 1/2,9" de exploración progresiva
Número de píxels efectivos	Aprox. 2,14 megapíxels
Sistema de señal	NTSC/PAL (conmutable)
Sistema de sincronización	Sincronización interna
Iluminación mínima (50 IRE)	Color: 0,1 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) B/N: 0 lx (iluminador de IR activado)
Iluminación mínima (30 IRE)	Color: 0,06 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) B/N: 0 lx (iluminador de IR activado)
Rango dinámico	Equivalente a 90 dB con tecnología View-DR
Relación señal/ruido: (ganancia de 0 dB)	Más de 50 dB
Ganancia	Automática
Velocidad del obturador	De 1/1 s a 1/10.000 s
Control de la exposición	Compensación de exposición, velocidad de obturación, iris
Balance de blancos	ATW, ATW-PRO, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED blanco, WB de una pulsación, manual, interior, exterior
Objetivo	Objetivo varifocal integrado
Relación de zoom	Zoom óptico 3x Zoom digital 4x Zoom total 12x
Ángulo de visión horizontal	De 105,3° a 35,6°

## Cámara

Ángulo de visión vertical	De 56,9° a 20,1°
Distancia focal	f = de 3 mm a 9 mm
Número F	De F1.2 (gran angular) a F2.1 (teleobjetivo)
Distancia mínima al objeto	300 mm
Iluminador de IR	Sí Longitud de onda (típica): 850 nm, LED IR: 20 piezas)
Distancia de alcance de los infrarrojos	30 m (50 IRE) 98 pies (50 IRE)

## Características de la cámara

Función Día/Noche	Día/Noche real
Función Día/Noche vinculada con Easy Focus	Sí
Rotación de imagen	90°, 270°
Reflejo	Sí
Wide-D	View-DR
Corrección de tonos	Visibility Enhancer
Reducción de ruido	XDNR
Estabilizador de la imagen	Electrónico
Modo de imagen	Sí
Enmascaramiento de zona privada (número)	20
Enmascaramiento de zona privada (forma)	Cuadrilátero formado por cualquiera de los cuatro vértices
Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	14 colores opacos (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]), mosaico
Protección contra agua y polvo	IP66
Sobreimprimir número	3 posiciones independientes para caracteres (codec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición independiente para logotipo
Sobreimprimir idioma	Inglés
Idioma del menú	Inglés, japonés, chino (simplificado), chino (tradicional), francés, español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi, vietnamita, tailandés, turco, polaco

## Características de la cámara

Visor de teléfono inteligente Sí

## Vídeo

Resolución 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)

Codificación H.264 (perfil alto/principal/básico), JPEG

Frecuencia de cuadro máxima H.264: 30 fps (1920 x 1080)  
JPEG: 30 fps (1920 x 1080)

Modo de control de velocidad de bits CBR/VBR (seleccionable)

Ajustes del rango de velocidad de bit De 64 kbps a 32 Mbps

PTZ sólido Sí

e-Varifocal Sí

Adaptive Rate Control H.264

Control de ancho de banda JPEG

Transmisión simultánea de varias señales Sí (3)

Número de clientes 20

## Análisis inteligente de audio y vídeo

Arquitectura de análisis DEPA Advanced

Detección inteligente de movimiento Sí

Detección facial Sí

Alarma de manipulación Sí

Análisis de vídeo Cruce, intruso, detección de objeto abandonado, detección de objeto ausente

## Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows XP (32 bits) Professional Edition  
Windows Vista (32 bits) Ultimate, Business Edition  
Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional Edition  
Windows 8 Pro (32/64 bits)  
Windows 8,1 Pro (32/64 bits)

Procesador Intel Core i7 2,8 GHz o superior

## Requisitos del sistema

Memoria	2 GB o superior
Explorador web	Microsoft Internet Explorer ver. 7.0, ver. 8.0, ver. 9.0, ver. 10.0, ver. 11,0 Firefox versión 19.02 (sólo con el visor Plug-in Free) Safari versión 5.1 (sólo con el visor Plug-in Free) Google Chrome versión 25.0 (sólo con el visor Plug-in Free)
SNC Toolbox	Sí
SNC Toolbox Mobile	Sí

## Red

Protocolos	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP mediante TCP, RTSP mediante HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), FTP (cliente), SSL * Compatible con SSM (Source Specific Multicast).
Número de dirección IP/dirección Mac	1
QoS	DSCP
Compatibilidad de transmisión de múltiples señales de vídeo	Sí
Conforme con ONVIF	Profile S, Profile T
Autenticación	IEEE802.1x

## Conexiones

Salida de monitor analógica durante la configuración	Clavija fono x 1
Puerto de red	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

## General

Requisitos de alimentación	Cumple el estándar IEEE 802.3af (sistema PoE)
Consumo eléctrico	Máx. 11,4 W (PoE compatible con la norma IEEE 802.3af)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +50 °C De -22 °F a +122 °F
Temperatura de inicio en frío	-20 °C a 50 °C -4 °F a 122 °F

## General

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a + 60 °C De -4 °F a + 140 °F
Humedad de funcionamiento	Del 20 % al 90 % (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	Del 20 % al 95 % (sin condensación)
Calefactor integrado	Sí
Dimensiones *1	93 × 93 x 160,9 mm 3 3/4 x 3 3/4 x 6 3/8 pulgadas φ140 x 313,4 mm (con brazo) φ5 5/8 x 12 3/8 pulgadas (con brazo)
Peso	Aprox. 1450 g Aprox. 3 lb 3 oz
Material externo	Cubierta delantera: PC Carcasa trasera: ADC12 Brazo/base: ADC12 Tapa del objetivo: PC Visera: PC
Color externo	Blanco 4.4 BG 8.4/0.2 Negro 3.9 PB 0.3/1.0
Ignífugo	UL2044
Normas de seguridad	Estándar técnico JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Clase A), FCC (Clase A), IC (Clase A) Emisión: EN55022 (Clase A) + EN50130-4 Inmunidad: EN55022 (Clase A) + EN55024 Emisión: AS/NZS CISPR22 (Clase A) KCC EMC-TR
Gama de accesorios	CD-ROM (programas suministrados) (1) Plantilla (1) Llave (1) Cinta impermeable (1) Manual de instalación (1) Normas de seguridad (1)

## Notas

\*1 Los valores de las dimensiones son aproximados.

Información sobre la Ley de datos de la UE: [haz clic aquí](#) para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.

## Productos relacionados



### **FWL-65W855C**

Monitor profesional BRAVIA® LED Full HD en color de 65"



### **FWL-75W855C**

Monitor profesional BRAVIA® LED Full HD en color de 75"



### **FWL-55W805C**

Monitor profesional BRAVIA® LED Full HD en color de 55"



### **FWL-40W705C**

Monitor profesional BRAVIA® LED Full HD en color de 40"



### **FWL-48W705C**

Monitor profesional BRAVIA® LED Full HD en color de 48"

## Galería



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.