

SNC-EMX30R

Cámara de videovigilancia Full HD minidomo para interiores con sensor CMOS Exmor, iluminación IR y zoom motorizado



Overview

Calidad de imagen excelente en todas las condiciones de iluminación

La SNC-EMX30 es una cámara minidomo de alto rendimiento para interiores que ofrece imágenes Full HD 1080p repletas de detalles con rango dinámico amplio, sensibilidad con poca luz excelente y capacidad de día/noche real.

El iluminador de infrarrojos activo integrado en la cámara ofrece imágenes en blanco y negro claras incluso en condiciones de total oscuridad.

Gracias a las ventajas adicionales como el análisis inteligente, la instalación cómoda y potentes funciones de seguridad, la SNC-EMX30R es la elección ideal para aplicaciones exigentes de seguridad, vigilancia y supervisión.

Features

Sensor Exmor de 1/2,9"

El sensor de imagen CMOS Exmor de alta resolución de la cámara captura vídeo Full HD fluido a 30 fps.

Objetivo Varifocal automático

El objetivo Varifocal automático de alta calidad ofrece un intervalo de distancia focal de 3-10 mm y permite a los instaladores ajustar de forma rápida y precisa la imagen para

obtener los mejores resultados.

Mejores imágenes en condiciones de alto contraste

La tecnología de rango dinámico amplio garantiza un material de vídeo con una exposición uniforme, incluso en escenas de alto contraste con baja iluminación en las que a las cámaras normales les cuesta incorporar los detalles de las zonas luminosas y las sombras oscuras.

Potente análisis de vídeo

El análisis de vídeo avanzado integrado permite a la cámara detectar, realizar un seguimiento y analizar los objetos con fiabilidad, y proporciona alertas y activaciones de alarmas en respuesta a una completa gama de reglas predefinidas.

Iluminador IR

Una fuente de infrarrojos activa integrada ilumina los sujetos cercanos, con lo que se obtienen imágenes en blanco y negro claras incluso en condiciones de total oscuridad.

Función Día/Noche

El filtro de infrarrojos conmutable de la cámara garantiza la mejor precisión del color durante el día, a la vez que potencia la sensibilidad por la noche manteniendo la nitidez del enfoque en todas las condiciones de iluminación.

Opciones de detección, observación, reconocimiento e identificación

Ofrece opciones de detección, observación, reconocimiento e identificación, lo que pone de manifiesto la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos en un área especificada.

Codificación basada en área

Permite configurar parámetros de compresión independientes para un máximo de ocho áreas de la imagen definibles por el usuario, con lo que se reduce el ancho de banda y se garantiza

una calidad óptima para las partes más importantes de la escena.

Regiones de interés (ROI) de codificación

Es posible especificar hasta ocho regiones de interés en el campo de visión de la cámara, con ajustes de calidad de codificación independientes para cada área.

Reducción dinámica de ruido inteligente

Distingue entre el ruido y la información relevante de la imagen, reduciendo así los requisitos de ancho de banda sin que esto afecte a la calidad de vídeo.

Exposición automática inteligente

Ajusta automáticamente la exposición de la cámara y compensa la retroiluminación, garantizando que las imágenes tengan una exposición precisa en condiciones de iluminación cambiante.

Transmisión inteligente

La avanzada tecnología de codificación se combina con el eficiente códec de compresión H.265 y la reducción dinámica de ruido inteligente, con lo que se reducen los requisitos de ancho de banda de red un 80 % manteniendo al mismo tiempo una calidad de imagen excelente en comparación con la transmisión convencional, que utiliza compresión H.264.

Grabación en paralelo

Almacena hasta 2 TB de grabación de alarma local en una tarjeta microSD opcional. La grabación previa a alarma en RAM reduce el ancho de banda.

Atraviesa la niebla y la neblina

El desempañado inteligente optimiza automáticamente la calidad de imagen en condiciones de niebla, neblina o bruma.

La última tecnología de seguridad de datos

El módulo de plataformas segura (TPM) y la infraestructura de

clave pública (PKI) que integra la cámara ofrecen una protección superior contra ataques maliciosos. La autenticación de red 802.1x con EAP/TLS es compatible con TLS 1.2, con conjuntos de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256.

Calibración automática

La integración se simplifica gracias al giroscopio/acelerómetro interno de la cámara, que detecta automáticamente la orientación, volteando la imagen en incrementos de 90° si la cámara se monta de lado o boca abajo.

Perfecta integración del sistema

El cumplimiento de las especificaciones ONVIF Profile S, Profile T y Profile G garantiza la interoperabilidad con otros productos y sistemas de vídeo en red. Los integradores de terceros pueden acceder directamente a las funciones internas de la cámara.

Specifications

Cámara

Sensor de imagen	Sensor Exmor CMOS de 1/2,9" de exploración progresiva
------------------	---

Número de pixels efectivos	1920 x 1080 (FHD)
----------------------------	-------------------

Iluminación mínima (30 IRE)	Color: 0,12 lx (F1,3)
	B/N: 0,018 lx (F1,3)
	Modo IR: 0,0 lx (F1,3)

Rango dinámico	75 dB
----------------	-------

Relación señal/ruido:

(ganancia de 0 dB)	Más de 55 dB
Ganancia	Automática
Velocidad del obturador	De 1/25 [30] s to 1/15 000 s
Control de la exposición	Exposición automática, velocidad de obturación fija, obturador predeterminado, control de iris automático
Balance de blancos	De 2500 a 10 000 K, 4 modos automáticos (básico, estándar, vapor de sodio y color dominante), modo manual y modo de bloqueo
Objetivo	Varifocal automático (AVF)
Ángulo de visión horizontal	34° - 101°
Ángulo de visión vertical	19° - 54°
Distancia focal	f = de 3 mm a 10 mm
Número F	F1.3/F360

Características de la cámara

Función Día/Noche	Día/Noche real
-------------------	----------------

Función Día/Noche vinculada con Easy Focus	Sí
Visión nocturna	850 nm, 30 m (98 pies), intensidad ajustable
Modo de rotación automática	No
e-Flip	Sí
Rotación de imagen	Sí
Reflejo	Sí
Wide-D	No
Corrección de tonos	Asignación de tono global
Procesamiento de imágenes con desempañado	Sí
Compensación de luces altas	Sí
Reducción del parpadeo	Sí
Corrección de la distorsión	No

Reducción de ruido	Sí
Estabilizador de la imagen	No
Captura inteligente de escenas	Sí
Enmascaramiento de zona privada (número)	Sí (8 áreas)
Enmascaramiento de zona privada (forma)	Poligonal
Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	1 color opaco
Almacenamiento local paralelo	Sí
Alerta de voz	No
Medidor de horas	No
Sobreimprimir número	Sí
Sobreimprimir idioma	Caracteres latinos

Vídeo

Resolución	1920 x 1080, 1080 x 1920 vertical, 1280 x 1024, 1024 x 1280 vertical, 1280 x 720, 720 x 1280 vertical, 640 x 480, 320 x 240
Codificación	H.265, H.264, M-JPEG
Frecuencia de cuadro máxima	30/25 fps
Modo de control de velocidad de bits	VBR
PTZ sólido	No
e-Varifocal	No
Adaptive Rate Control	Sí
Control de ancho de banda	Sí
Captura de pruebas	No
Transmisión simultánea de varias señales	Sí (3)
Número de clientes	Sin límite estricto
Buzón	No

Análisis inteligente de audio y vídeo

Arquitectura de análisis	Sí
Detección inteligente de movimiento	Sí
Detección facial	No
Alarma de manipulación	Sí
Detección de audio avanzada	Sí
Análisis de vídeo	Essential Video Analytics
Seguimiento múltiple	Sí, 8 objetos

Audio

Codificación	G.711.8 (8 kHz)/L16 (16 kHz)/AAC-LC (16 kHz)
--------------	--

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Sistema operativo Windows 7 o versiones posteriores
Memoria	2GB o más
Explorador web	Internet Explorer versión 11 o

	posterior
SNC Toolbox	Sí

Red

Protocolos	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (asignación automática de dirección IP local), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, SMTP, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, Digest Authentication.
QoS	DiffServ
Compatibilidad de transmisión de múltiples señales de vídeo	Sí
Conforme con ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Entrada de micrófono	No
Micrófono incorporado	Sí

Entrada de línea	Sí
Salida de línea	Sí
Puerto de red	10Base-T, 100Base-T
Entrada de alarma (entrada de sensor)	Sí
Salida de alarma	1 salida de relé

Conexiones

Ranuras para tarjetas	microSD x 1
Tipo de tarjeta SD confirmado	SDHC (~32 GB), SDXC (~2 TB)

General

Requisitos de alimentación	Compatible con +12 VCC $\pm 5\%$, 24 VCA $\pm 10\%$ o IEEE 802.3af (sistema PoE)
Consumo eléctrico	9 W máx.
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C De -4°F a 122°F
Temperatura de inicio en frío	-20 °C

Temperatura de almacenamiento	De -30 °C a + 70 °C De -22 °F a 158 °F
Humedad de funcionamiento	HR de 20% a 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	Hasta 98 %
Calefactor integrado	No
Dimensiones (φ x Alt.)*1	φ 147,6 mm x 104,2 mm φ 5,81 pulgadas x 4,09 pulgadas
Peso	Aprox. 0,530 kg Aprox. 1,17 lb
Normas de seguridad	VCCI: V-2/2015.04 y V-3/2015.04 UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 CFR 47 FCC Parte 15 Clase B AS/NZS CISPR 32 equivalente a CISPR 32 Directiva CE-EMC: EN55032 Clase B, EN50130-4: 2011+ A1: 2014, EN 50121-4: 2006 / AC: 2008 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 EN 55032: 2012 / AC: 2013 EN 55024: 2010+ A1: 2015

*1

Los valores de las dimensiones son aproximados.

Gallery

