

SNC-VB640

Cámara en red IP Full HD de tipo caja de 1080p/60 fps (serie V)



Overview

No te pierdas ni un momento con esta cámara en red Full HD de gran versatilidad y potencia.

Esta cámara en red fija versátil y de instalación sencilla ofrece una calidad de imagen Full HD para una gran variedad de aplicaciones de vigilancia y seguridad en interiores: desde oficinas, bancos y tiendas a centros educativos y universidades.

La SNC-VB640 capta imágenes Full HD nítidas y con bajo nivel de ruido, incluso en exigentes entornos con poca luz, como una zona de aparcamiento mal iluminada. La sensibilidad 1/2,8 " tipo sensor de imagen CMOS Exmor R se suma a procesamiento XDNR, lo que mejora el rendimiento en condiciones de poca luz y que puede alcanzar una iluminación mínima de 0,006 lux (30 IRE) en el modo de color.

Es posible grabar imágenes de vídeo a una frecuencia de cuadro máxima de 60 fps, lo que permite obtener una visión más uniforme y precisa de los objetos en movimiento, como personas o vehículos.

View-DR amplía el rango dinámico para mejorar significativamente las imágenes en situaciones de contraste elevado y contraluz intenso, desde oficinas soleadas hasta aparcamientos. La estabilización de imagen mantiene las

imágenes de vídeo claras y nítidas, incluso cuando la cámara sufre vibraciones al montarla en un poste o en un soporte.

La incorporación del almacenamiento local paralelo en una tarjeta SD hace posible que la cámara grabe directamente los datos de vídeo y audio cuando se active mediante un evento de alarma. De este modo, se obtiene una valiosa redundancia en caso de que falle la red de forma temporal: la grabación al servidor de red se reanuda automáticamente en cuanto se restablece la conexión de red.

La instalación de la SNC-VB640 resulta sencilla porque conserva la misma interfaz de usuario familiar, facilidad de uso y formato de las cámaras de la anterior generación de la serie V de Sony.

Features

Disfruta de una imagen nítida con calidad Full HD

Visualiza cada detalle en una amplia variedad de entornos de videovigilancia y seguridad, desde tiendas hasta bancos y colegios. La sensibilidad 1/2,8 " tipo sensor de imagen CMOS Exmor R se suma a procesamiento XDNR, lo que mejora la rendimiento en condiciones de poca luz y que puede alcanzar una iluminación mínima de 0,006 lux (30 IRE) en el modo de color.

Captura movimiento uniforme y fluido a 60 fps

Se pueden captar imágenes de vídeo a una elevada frecuencia de cuadro de 60 fps, lo que permite realizar un análisis preciso cuando se examina el material grabado cuadro a cuadro. Es ideal para aplicaciones como la vigilancia urbana, donde es fundamental ver todo lo que ocurre con precisión.

Vídeo más uniforme y estable

El estabilizador de imagen incorporado minimiza los efectos de movimiento de la cámara que se producen al montar la cámara en un poste o los causados por el mecanismo. Podrás ver lo que

ocurre en cualquier escena con más facilidad gracias a las imágenes de vídeo más claras y estables.

No te pierdas los momentos más importantes con la detección inteligente de movimiento y facial

La detección de movimiento integrada puede poner en marcha varias acciones como el almacenamiento y la transferencia de imágenes o la activación de alarmas externas. Además, incorpora un algoritmo de procesamiento inteligente que minimiza las falsas alarmas provocadas por el ruido del tiempo y del entorno. También admite la detección facial, lo que permite indexar con rapidez las grabaciones para encontrar escenas en las que se detecta un rostro humano.

Mejores imágenes, de día y de noche

La función D/N (Día/Noche) real cambia automáticamente la cámara a modo Día o Noche, en función del nivel de iluminación ambiental.

Calidad de imagen óptima en cualquier situación

Una gran variedad de modos de imagen seleccionables optimiza los ajustes de la cámara a la mejor calidad de imagen en una amplia variedad de aplicaciones y entornos de iluminación.

Calidad de grabación para adaptarse a tu red

Selecciona los modos de compresión CBR (velocidad de bit constante), VBR (velocidad de bit variable) o VBR con tope para disfrutar de una calidad de grabación óptima, en función de las condiciones de la red IP.

Grabación en paralelo en una tarjeta SD para un funcionamiento fiable

El almacenamiento local paralelo en una tarjeta SD hace posible que la cámara grabe directamente los datos de vídeo y audio cuando se active mediante un evento de alarma. De este modo, se obtiene una valiosa redundancia en caso de que falle la red

de forma temporal: la grabación al servidor de red se reanuda automáticamente en cuanto se restablece la conexión de red.

Análisis inteligente integrado para detecciones con total confianza

El potente análisis de vídeo DEPA Advanced mejora la detección de movimiento inteligente con la activación de alarmas basada en reglas y permite incluir filtros de objetos como «cruce» o «intruso» para reducir las falsas alarmas.

Reducción de los costes de cableado con la capacidad de alimentación por Ethernet (PoE)

La capacidad de alimentación por Ethernet (PoE) permite a la cámara recibir alimentación a través del mismo cable Ethernet que se utiliza para la transmisión de datos, de modo que reduce la complejidad y los costes de instalación.

Toma el control con tu teléfono inteligente

Permite visualizar las imágenes grabadas por una cámara en directo de forma remota desde un teléfono inteligente o una tableta Android o iOS. Ni siquiera es necesario descargarse una aplicación especial.

Compatible con ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

La compatibilidad con ONVIF simplifica la interoperabilidad con los dispositivos de vídeo conectados en red. La especificación ONVIF (Open Network Video Interface Forum) define un protocolo común para el intercambio de información entre dispositivos de vídeo conectados en red en el que se incluyen la detección automática de dispositivos y la transmisión de vídeos.

Sensor de imagen	Sensor CMOS Exmor R® de exploración progresiva de 1/2,8"
Número de pixels efectivos	Aprox. 2,13 megapíxeles
Sistema de señal	NTSC/PAL (conmutable)
Sistema de sincronización	Sincronización interna
Iluminación mínima (50 IRE)	Color: 0,01 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) B/N: 0,007 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)
Iluminación mínima (30 IRE)	Color: 0,006 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) B/N: 0,005 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)
Rango dinámico	Equivalente a 90 dB con tecnología View-DR
Relación señal/ruido: (ganancia de 0 dB)	Más de 50 dB
Ganancia	Automática

Velocidad del obturador	De 1/1 s a 1/10.000 s
Control de la exposición	Compensación de exposición, velocidad de obturación, iris
Balance de blancos	ATW, ATW-PRO, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED blanco, WB de una pulsación, manual
Objetivo	Objetivo varifocal de montura CS
Relación de zoom	Zoom óptico 2,9x Zoom digital 4x Zoom total 11,6x
Easy Focus para configuración	Sí
Ángulo de visión horizontal	De 114,2° a 40,0°
Ángulo de visión vertical	De 60,6° a 22,5°
Distancia focal	f = de 2,8 mm a 8 mm
Número F	De F1.2 (gran angular) a F1.95

(teleobjetivo)

Distancia mínima al objeto	300 mm
Iluminador de IR	No
Iluminador de luz LED blanca	No

Características de la cámara

Función Día/Noche	Día/Noche real
Función Día/Noche vinculada con Easy Focus	Sí
Rotación de imagen	90°, 270°
Reflejo	Sí
Wide-D	View-DR
Corrección de tonos	Visibility Enhancer
Reducción de ruido	XDNR
Estabilizador de la imagen	Electrónico
Modo de imagen	Sí

Enmascaramiento de zona privada (número)	20
Enmascaramiento de zona privada (forma)	Cuadrilátero formado por cualquiera de los cuatro vértices
Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	14 colores opacos (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]), mosaico
Almacenamiento local paralelo	Sí
Alerta de voz	Sí
Sobreimprimir número	3 posiciones independientes para caracteres (codec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición independiente para logotipo
Sobreimprimir idioma	Inglés
Idioma del menú	Inglés, japonés, chino (simplificado), chino (tradicional), francés, español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi, vietnamita, tailandés

Resolución	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
Codificación	H.264 (perfil alto/principal/básico), JPEG
Frecuencia de cuadro máxima	H.264: 60 fps (1920 x 1080) JPEG: 60 fps (1280 x 720)
Modo de control de velocidad de bits	CBR/VBR (seleccionable)
Ajustes del rango de velocidad de bit	De 64 kbps a 32 Mbps
PTZ sólido	Sí
e-Varifocal	Sí
Adaptive Rate Control	H.264
Control de ancho de banda	JPEG
Transmisión simultánea de varias señales	Sí (3)
Número de clientes	20

Análisis inteligente de audio y vídeo

Arquitectura de análisis	DEPA Advanced
Detección inteligente de movimiento	Sí
Detección facial	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Análisis de vídeo	Cruce, intruso, detección de objeto abandonado, detección de objeto ausente

Audio

Codificación	G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz)
--------------	----------------------------------

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional Edition Windows 8.1 Pro (32/64 bits) Windows 10 Pro (32/64 bits)
Procesador	Intel Core i7 2,8 GHz o superior
Memoria	2 GB o superior

Explorador web	Microsoft Internet Explorer ver. 11.0 Firefox ver. 50.1 (solo con el complemento de visor gratuito) Google Chrome ver. 55.0 (solo con el complemento de visor gratuito)
SNC Toolbox	Sí
SNC Toolbox Mobile	Sí

Red

Protocolos	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP mediante TCP, SMTP mediante HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (cliente), SNMP (v1, v2c, v3), SSL
	*Compatible con SSM (Source Specific Multicast).
QoS	DSCP
Compatibilidad de transmisión de múltiples señales de vídeo	Sí
Conforme con ONVIF	Profile S, Profile T

Autenticación	IEEE802.1x
---------------	------------

Conexiones

Salida de vídeo analógica	BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, asimétrica, sincronización negativa 700 líneas de TV (vídeo analógico)*2
---------------------------	---

Entrada de micrófono	Mini-jack (monaural)
----------------------	----------------------

Entrada de línea	Mini-jack (monaural)
------------------	----------------------

Salida de línea	Minitoma (monaural) Nivel de salida máximo: 1 Vrms
-----------------	--

Puerto de red	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
---------------	-----------------------------

Entrada de alarma (entrada de sensor)	x2, contacto de apertura, contacto de cierre
---------------------------------------	--

Salida de alarma	x2, 24 VCA/24 VCC, 1 A (salidas de relé mecánicas eléctricamente aisladas de la cámara)
------------------	---

Ranuras para tarjetas	SD x1
-----------------------	-------

Tipo de tarjeta SD confirmado	Máx. 256 GB *3
-------------------------------	----------------

General

Requisitos de alimentación	El sistema PoE cumple con la norma IEEE 802.3af, 12 V CC \pm 10%, 24 V CA \pm 20 %
Consumo eléctrico	6 W máx.
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C De 14 °F a 122 °F
Temperatura de inicio en frío	De 0°C a +50°C De 32 °F a 122 °F
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C De -4 °F a 140 °F
Humedad de funcionamiento	De 20% a 80%
Humedad de almacenamiento	Del 20 % al 80 % (sin condensación)
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)*1	72 mm x 63 mm x 145 mm (sin objetivo) 2 7/8 pulgadas x 2 1/2 pulgadas x 5 3/4 pulgadas (sin objetivo) 72 mm x 63 mm x 199 mm (con objetivo) 2 7/8 x 2 1/2 x 7 7/8 pulgadas (con objetivo)

Peso	Aprox. 565 g (con objetivo) Aprox. 1 lb 3,9oz (con objetivo)
Material externo	Cubierta superior: SECC-CF Cubierta inferior: SECC-CF Panel frontal: ADC12 Panel posterior: PC + ABS
Color externo	Cubierta superior: Munsell 3.6 GY 8.4/0.3 Cubierta inferior: Munsell 3.6 GY 8.4/0.3 Panel frontal: Munsell 3.5 PB 2.2/0.4 Panel posterior: Munsell 4.4 BG 8.4/0.2
Normas de seguridad	Estándar técnico JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Clase A), FCC (Clase A), IC (Clase A) Emisión: EN55032 (Clase A) Inmunidad: EN55024+ EN50130-4 Emisión: AS/NZS CISPR32 (Clase A) KC EMC-TR
	Cable metálico (1) Tornillo M4 (1) Conector de 12 VCC / 24 VCA (1)

Gama de accesorios	<p>Conector de 12 V CC / 21 V CA (1)</p> <p>Normas de seguridad (1)</p> <p>Manual de instrucciones: descarga de información del sitio (1)</p>
--------------------	---

Notas

*1	Los valores de las dimensiones son aproximados.
*2	Relación de la pantalla del monitor 4:3
*3	El número máximo eventos de grabación en la tarjeta SD es de 4000. Según la limitación establecida para la grabación de eventos, es posible que no utilice toda la capacidad de la tarjeta SD.

Related products



UNI-OPBC6

Carcasa presurizada antivandálica con control de temperatura para cámaras de seguridad



UNI-OTBC2

Carcasa antivandálica con control de temperatura para cámaras de seguridad exteriores

Gallery

