

## SNC-VM602R

Cámara reforzada de 720p/60 fps para exterior con IR y tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



### Información general **Vigilancia las 24 horas del día, resistente con calidad de imagen HD, iluminadores de infrarrojos y frecuencias de cuadro altas.**

Esta cámara minidomo resistente ofrece imágenes de vídeo de calidad HD las 24 horas del día, tanto en interiores como exteriores y en condiciones climáticas adversas.

La cámara SNC-VM602R, resistente a las inclemencias del tiempo y antivandálica, es idónea en una amplia variedad de aplicaciones de seguridad, supervisión y vigilancia exigentes, desde bancos, fábricas, centros comerciales y oficinas hasta aeropuertos, aparcamientos y sistemas de transporte.

La calidad de imagen HD queda garantizada gracias al sensor sensible CMOS Exmor™ de alta resolución junto al sistema de procesamiento de señal IPELA ENGINE EX de última generación de Sony. Cada escena muestra un aspecto más claro, nítido y con más detalle, incluso en condiciones difíciles de poca luz o de contraluz que pondrían en un aprieto a otras cámaras. La función de análisis DEPA Advanced añade una mayor inteligencia, ya que puede activar las alarmas de acuerdo con las normas definidas por el usuario.

La grabación a alta frecuencia de cuadro captura escenas de acción rápida con total fluidez a 60 cuadros por segundo, por lo que resulta más fácil seguir exactamente qué ocurre delante de la cámara.

El sistema de estabilización de la imagen incorporado ayuda a mantener las imágenes nítidas, claras y minimiza los efectos de las vibraciones mecánicas, aunque la cámara se vea sacudida por fuertes vientos, ya esté situada en un poste exterior o instalada en una autopista ajetreada.

La solución de «caja única» también incluye iluminación IR (infrarrojos) integrada, con lo que se consigue una visión de los objetos que estén hasta 30 m de la cámara en la oscuridad más completa.

La capacidad de alimentación por Ethernet (PoE) lleva la alimentación y el vídeo IP a través de un único cable de conexión, mientras que el ajuste sencillo del zoom y del enfoque reduce aún más el tiempo de instalación y los costes de mantenimiento.

Con capacidad para funcionar a temperaturas de entre -40 a +60 °C, la unidad minidomo sellada herméticamente garantiza un funcionamiento fiable en cualquier entorno difícil, tanto interior como exterior. Para una mayor resistencia, la clasificación IK10 antivandálica se combina con la calificación IP66 de resistencia al agua y al polvo.

### Atributos

#### **Aprecia cada detalle con la calidad HD**

El sensor sensible Exmor™ CMOS de alta resolución de la cámara captura imágenes de vídeo HD nítidas y detalladas (720 x 1024) a HD 720P y con una resolución de hasta 1280 x 1024, con una alta frecuencia de cuadro (hasta 60 fps).

## **Potencia de imagen de última generación**

La plataforma de procesamiento de señal IPELA ENGINE EX exclusiva de Sony garantiza imágenes impresionantes. El XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction) garantiza imágenes claras en condiciones de escasa iluminación, mientras que VE (Visibility Enhancer) optimiza dinámicamente la reproducción de brillo y de color pixel a pixel. La función de análisis DEPA Advanced con detección facial añade una mayor inteligencia, ya que puede activar las alarmas de acuerdo con las normas definidas por el usuario.

## **Amplio rango dinámico**

La innovadora tecnología View-DR consigue un rango dinámico equivalente a 130 dB para capturar objetos de forma clara y adaptativa, incluso en condiciones difíciles de contraluz o escenas soleadas.

## **Siempre listo para la acción, incluso en la oscuridad**

Los iluminadores de infrarrojos integrados proporcionan una visión clara de los objetos en la más completa oscuridad (0 lx) a una distancia de hasta 30 m (50 IRE) desde la cámara. Gracias a View-DR e IR de gran calidad, se pueden capturar las imágenes sin sobreexposición.

## **Mejores imágenes, de día y de noche**

La función D/N (Día/Noche) real cambia automáticamente la cámara a modo Día o Noche, en función del nivel de iluminación ambiental.

## **Captura movimiento de forma suave y fluida**

Se pueden capturar imágenes de vídeo a una alta frecuencia de cuadro de 60 fps: es ideal para aplicaciones como casinos o bancos, donde es fundamental ver todo lo que ocurre con precisión.

## **Imágenes más uniformes y estables**

Las vibraciones mecánicas causadas por las ráfagas de viento o un puente con mucho movimiento pueden hacer que las imágenes sean borrosas o difíciles de ver. El estabilizador de imagen integrado ayuda a reducir los efectos de movimiento de la cámara para ofrecer imágenes nítidas y claras.

## **Calidad de imagen óptima en cualquier situación**

Una gran variedad de modos de imagen seleccionables optimiza los ajustes de la cámara a la mejor calidad de imagen en una amplia variedad de aplicaciones y entornos de iluminación.

## **Grabación automática en tarjeta de memoria**

El almacenamiento local paralelo graba automáticamente vídeo y audio en una tarjeta micro SD/SDHC opcional para su análisis posterior. La función de grabación puede activarse de forma manual, o de forma automática en respuesta a un evento de alarma, si hay un intento de manipulación con la cámara o en caso de pérdida temporal de la conexión de red.

## **Calidad de grabación para adaptarse a tu red**

Selecciona los modos de compresión CBR (velocidad de bit constante), VBR (velocidad de bit variable) o VBR con tope para disfrutar de una calidad de grabación óptima, en función de las condiciones de la red IP.

## **Diseñada para funcionar con facilidad en las condiciones más difíciles**

El resistente diseño antivandálico de la cámara cumple con los estándares IK10 (protección frente a impactos mecánicos). Hermética al polvo y resistente al agua de grado IP66, la cámara es ideal para la vigilancia tanto en exteriores como en entornos interiores húmedos donde puede entrar el agua.

## **Opciones flexibles de alimentación con PoE**

La cámara se puede alimentar con 24 V CA o 12 V CC para adaptarse a un amplio espectro de requisitos de instalación. Además, admite alimentación por Ethernet [IEEE 802.3af/compatible con IEEE 802.3at (PoE/PoE+)] que simplifica la instalación y elimina la necesidad de instalar cables de alimentación adicionales.

### Visualización con un teléfono inteligente

Accede a la cámara de forma segura con un teléfono inteligente o una tableta para ver las imágenes a distancia y ajustar los parámetros.

### Instalación rápida y sencilla

El ajuste rápido y sencillo del enfoque y el zoom simplifica la instalación y, al mismo tiempo, reduce el tiempo de mantenimiento. La configuración de los ajustes de red se simplifica gracias a la aplicación de la guía suministrada de configuración de IP sencilla para SNC.

### Compatible con ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

La compatibilidad con ONVIF simplifica la integración con una amplia variedad de plataformas VMS y hardware, lo que proporciona una transmisión de vídeos y control de la cámara. La especificación ONVIF (Open Network Video Interface Forum) define un protocolo común para el intercambio de información entre dispositivos de vídeo conectados en red en el que se incluyen la detección automática de dispositivos y la transmisión de vídeos.

## Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	"Sensor CMOS Exmor de 1/3"" de exploración progresiva"
Número de píxeles efectivos	Aprox. 1,37 megapíxeles
Sistema de señal	NTSC/PAL (conmutable)
Sistema de sincronización	Sincronización interna
Iluminación mínima (50 IRE)	Color: 0,05 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) B/N: 0 lx (LED IR activado)
Iluminación mínima (30 IRE)	Color: 0,03 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) B/N: 0 lx (LED IR activado)
Rango dinámico	Equivalente a 130 dB con tecnología View-DR
Relación señal/ruido: (ganancia de 0 dB)	Más de 50 dB
Ganancia	Automática
Velocidad del obturador	De 1/1 s a 1/10.000 s
Control de la exposición	Compensación de exposición, velocidad de obturación
Balance de blancos	ATW, ATW-PRO, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED blanco, WB de una pulsación, manual, interior, exterior
Objetivo	Objetivo varifocal integrado
Función Easy Zoom	Sí

## Cámara

Relación de zoom	Zoom óptico 3x Zoom digital 4x Zoom total 12x
Easy Focus para configuración	Sí
Ángulo de visión horizontal	92,9° a 31,8°
Ángulo de visión vertical	73,1° a 25,5°
Visualización del ángulo de inclinación	121,5°
Distancia focal	f = de 3 mm a 9 mm
Número F	De F1.2 (gran angular) a F2.1 (teleobjetivo)
Distancia mínima al objeto	300 mm
Ángulo de giro, inclinación y rotación (manual)	±192° De -7° a +75° De -99° a +180°
Iluminador de IR	Sí Longitud de onda (típica): 850 nm, LED IR: 20 piezas)
Distancia de alcance de los infrarrojos	30 m (50 IRE) 98 pies (50 IRE)

## Características de la cámara

Función Día/Noche	Día/Noche real
Función Día/Noche vinculada con Easy Focus	Sí
e-Flip	Sí
Rotación de imagen	90°, 270°
Reflejo	Sí
Wide-D	View-DR
Corrección de tonos	Visibility Enhancer
Reducción de ruido	XDNR
Estabilizador de la imagen	Electrónico
Modo de imagen	Sí
Enmascaramiento de zona privada (número)	20
Enmascaramiento de zona privada (forma)	Cuadrilátero formado por cualquiera de los cuatro vértices

## Características de la cámara

Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	14 colores opacos (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]), mosaico
Almacenamiento local paralelo	Sí
Compatibilidad con servicios en nube	Sí
Alerta de voz	Sí
Diseño antivandálico	IK10
Protección contra agua y polvo	IP66
Sobreimprimir número	3 posiciones independientes para caracteres (codec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición independiente para logotipo
Sobreimprimir idioma	Inglés
Idioma del menú	Inglés, japonés, chino (simplificado), chino (tradicional), francés, español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi, vietnamita, tailandés, turco, polaco
Visor de teléfono inteligente	Sí

## Vídeo

Resolución	1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 (H.264, JPEG)
Codificación	H.264 (perfil alto/principal/básico), JPEG
Frecuencia de cuadro máxima	H.264: 60 fps (1280 x 1024) JPEG: 60 fps (1280 x 1024)
Modo de control de velocidad de bits	CBR/VBR (seleccionable)
Ajustes del rango de velocidad de bit	De 64 kbps a 32 Mbps
PTZ sólido	Sí
e-Varifocal	Sí
Adaptive Rate Control	H.264
Control de ancho de banda	JPEG
Transmisión simultánea de varias señales	Sí (3)

## Vídeo

Número de clientes	20
--------------------	----

## Análisis inteligente de audio y vídeo

Arquitectura de análisis	DEPA Advanced
--------------------------	---------------

Detección inteligente de movimiento	Sí
-------------------------------------	----

Detección facial	Sí
------------------	----

Alarma de manipulación	Sí
------------------------	----

Análisis de vídeo	Cruce, intruso, detección de objeto abandonado, detección de objeto ausente
-------------------	---

## Audio

Codificación	G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz)
--------------	----------------------------------

## Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows XP (32 bits) Professional Edition Windows Vista (32 bits) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64 bits) Windows 8,1 Pro (32/64 bits)
-------------------	--

Procesador	Intel Core i7 2,8 GHz o superior
------------	----------------------------------

Memoria	2 GB o superior
---------	-----------------

Explorador web	Microsoft Internet Explorer ver. 7.0, ver. 8.0, ver. 9.0, ver. 10.0, ver. 11.0 Firefox versión 19.02 (sólo con el visor Plug-in Free) Safari versión 5.1 (sólo con el visor Plug-in Free) Google Chrome versión 25.0 (sólo con el visor Plug-in Free)
----------------	--

SNC Toolbox	Sí
-------------	----

SNC Toolbox Mobile	Sí
--------------------	----

## Red

Protocolos	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP mediante TCP, RTSP mediante HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), FTP (cliente), SSL * Compatible con SSM (Source Specific Multicast).
------------	---

## Red

Número de dirección IP/dirección Mac	1
QoS	DSCP
Compatibilidad de transmisión de múltiples señales de vídeo	Sí
Conforme con ONVIF	Profile S, Profile T
Autenticación	IEEE802.1x

## Conexiones

Salida de vídeo analógica	BNC x1 600 líneas de TV (vídeo analógico) *1
Salida de monitor analógica durante la configuración	Clavija fono x 1
Entrada de micrófono	Mini-jack (monaural)
Entrada de línea	Mini-jack (monaural)
Salida de línea	Mini-jack (monaural)
Puerto de red	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Entrada de alarma (entrada de sensor)	x2
Salida de alarma	x2 (salidas de relé mecánicas eléctricamente aisladas de la cámara)
Ranuras para tarjetas	SD x1
Tipo de tarjeta SD confirmado	Máx. 64 GB

## General

Requisitos de alimentación	12 V CC $\pm$ 10 % 24 V CA $\pm$ 20 %, 50 Hz/60 Hz Cumple con IEEE802.3at (sistema PoE/PoE+)
Consumo eléctrico	Máx. 22 W (24 V CA/12 V CC) Máx. 18 W (IEEE802.3at [PoE+]) Máx. 12,8 W (IEEE802.3af/at [PoE])
Temperatura de funcionamiento	De -40 °C a +60 °C (IR desactivado, PoE+, 24 V CA, 12 V CC), de -40 °C a +50 °C (IR activado, PoE+, 24 V CA, 12 V CC), de -10 °C a +60 °C (IR desactivado, PoE), de -10 °C a +50 °C (IR activado, PoE) De -40 °F a +140 °F (IR desactivado, PoE+, 24 V CA, 12 V CC), de -40 °F a +122 °F (IR activado, PoE+, 24 V CA, 12 V CC), de 14 °F a +140 °F (IR desactivado, PoE), de 14 °F a 122 °F (IR activado, PoE)

## General

Temperatura de inicio en frío	-30 °C (PoE+, 24 V CA, 12 V CC) 0 °C (PoE) -22 °F (PoE+, 24 V CA, 12 V CC) 32 °F (PoE)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a + 60 °C De -4 °F a + 140 °F
Humedad de funcionamiento	Del 20 % al 90 % (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	Del 20 % al 95 % (sin condensación)
Calefactor integrado	Sí
Dimensiones *2	φ 166 x 128 mm φ6 5/8 pulgadas x 5 1/8 pulgadas
Peso	1730 g 3 lb 13 oz
Material externo	Funda superior: ADC12 Funda inferior: ADC12 Cubierta de domo: PC Cap: PC
Color externo	Cubierta superior: Munsell 4.4 BG 8.4/0.2 Funda inferior: Munsell 4.4 BG 8.4/0.2 Tapa: Munsell 4.4 BG 8.4/0.2
Ignífugo	UL2044
Normas de seguridad	Estándar técnico JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Clase A), FCC (Clase A), IC (Clase A) Emisión: EN55022 (Clase A) + EN50130-4 Inmunidad: EN55022 (Clase A) + EN55024 Emisión: AS/NZS CISPR22 (Clase A) KCC EMC-TR
Gama de accesorios	CD-ROM (programas suministrados) (1) Soporte (1) Plantilla (1) Cable metálico (1) Llave (1) Tornillos de montaje de la unidad de cámara (4) Tornillo (M4 × 8) (2) Manual de instalación (1) Normas de seguridad (1) Soporte para cable (para conducto) (1) Soporte de cable LAN (1)
Accesorios opcionales	YT-ICB45 (soporte para suspensión en el techo) SNCA-WP602 (protector)

## Notas

\*1 Relación de la pantalla del monitor 4:3

\*2 Los valores de las dimensiones son aproximados.

Información sobre la Ley de datos de la UE: [haz clic aquí](#) para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.

## Productos relacionados



### **UNI-MDPDH180**

Pendant Mount Adaptor for outdoor Minidome Cameras

## Galería



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.