

## SNCA-PS24-4E

Alimentación externa con una salida con 4 A, 24 V CA de valor nominal. Carcasa de policarbonato de grado IP66 adecuada para uso en exterior.



### Overview

Prestaciones clave: Ideal para alimentar cámaras y carcasas de 24 V CA. Esta alimentación debe utilizarse cuando la cámara se encuentra dentro de cualquier tipo de carcasa (domo o fija).

Esta alimentación debe utilizarse solamente con combinaciones de cámaras y carcasas. Utilice SNCA-PS12-1 o SNCA-PS24-1 para otras cámaras

SNCA-HFIXED

SNCA-HRZ25

SNCA-HRZ30

SNCA-HRX550/EXT

SNCA-HRX550/EXT/W

SNCA-HRX550/EXT/R

SNCA-HRX550/INT

SNCA-HRZ50/EXT

SNCA-HRZ50/EXT/W

SNCA-HRZ50/EXT/R

SNCA-HRZ50/INT

Alimentación: 230V AC 50Hz

Conexión de entrada: Conexión interna, cable no suministrado

Consumo de corriente: Aprox. 100W

Color: Blanco

Tamaño en mm (W x H x D): 118 x 200 x 70

Peso en Kg: 2.1

Tamaño del paquete en mm (W x H x D): 124 x 208 x 76

Peso del paquete (Kg): 2.2

Material del estuche: Acero suave con recubrimiento en polvo

Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +40°C

Temperatura de almacenamiento: de -20°C a +50°C

Clase medioambiental: 2 (sólo uso interior)

MTBF: 65.000 horas

CE autorizado: Sí

Voltaje de salida: 24V AC

Corriente de salida: 4A (fusible)

Conexión de salida: Conexión interna, cable no suministrado

Interruptor antisabotaje: No

## Gallery

