

## SNCA-ZX104

El receptor de cámara híbrida permite una integración perfecta de tecnología analógica e IP



### Overview

El receptor de cámara híbrida SNCA-ZX104 proporciona a los clientes una integración perfecta de las imágenes de cuatro cámaras híbridas, lo que permite una migración sencilla y rentable a sistemas de videovigilancia IP en HD.

El receptor de cuatro canales SNCA-ZX104 cuenta con cuatro entradas y cuatro salidas de vídeo analógico para BNC.

### Specifications

#### Conexión a cámara

Número de cámaras admitidas 4

Protocolo de control PTZ en serie compatible Pelco-D

#### Requisitos del sistema

Sistema operativo Microsoft Windows XP (32 bits)  
Windows Vista (32 bits)

Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Explorador web

Microsoft Internet Explorer  
versiones 6.0, Ver. 7.0, 8.0

## Conexiones

Salida de vídeo  
analógico

BNC x4 (1 Vp-p, 75 Ω, NTSC o PAL)

Puerto SLOC

BNC x4 (75 Ω)

Puerto de red

10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

Puerto de control

RS-485 x1 (puerto de E/S para  
control de cámara PTZ)

## General

Requisitos de  
alimentación

12 V CC (de 100 V CA a 240 V CA,  
50/60 Hz para adaptador de CA)

Consumo eléctrico

Aprox. 12 W. Aprox. 0,22 A/0,12 A  
(adaptador de CA, de 100 V CA a  
240 V CA)

Temperatura de  
funcionamiento

De +32°F a 113 °F  
0°C a +45°C

Temperatura de  
almacenamiento

De -4°F a +140 °F  
-20°C a +60°C

Humedad de funcionamiento	Del 20% al 80% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	Del 20% al 80% (sin condensación)
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)*1	210 mm x 44 mm x 250 mm (sin salientes) 8 3/8 pulg. x 1 3/4 pulg. x 9 7/8 pulg. (sin salientes)
Peso	Aprox. 1,1 kg Aprox. 2lb 7 oz
Gama de accesorios	CD-ROM (Guía de usuario y programas suministrados) (1) Manual de instalación (1) Contrato de garantía B&P (1) Adaptador de CA (1) Cable de alimentación Conector de puerto E/S (1)

## Notas

Notas	[*1] Los valores de las dimensiones son aproximados.
-------	--

## Related products



### **SCA-M30**

Micrófono de techo de alta calidad para cámaras de seguridad IP.



### **SCA-S30**

Altavoz para exteriores de alta calidad para usar con las cámaras IP de Sony



### **UNI-OPL7C3**

Carcasa de cámara domo presurizada para exteriores



### **SNCA-HRX550/EXT12V**

Robusta carcasa domo con calificación IP66 para cámaras PTZ de Sony



### **SNCA-HRX550EXT/W**

Carcasa de cámara domo para exterior wireless

## Gallery

