

UNI-OPL7C3

Carcasa de cámara domo presurizada para exteriores



Overview

Modelos de cámara aplicables;
- SNC-RX550P - SNC-RX530P - SNC-RX570P Método de fijación;
- SNCA-WM20G (en pared) -SNCA-CEILING (en techo) -SNCA-WM20FC (ver nota) Calificación;
-IP67 Temperatura de funcionamiento;
--De 29 °C a +50 °C (SNCA-HEATER) Voltaje;
-24 voltios CA Accesorios opcionales;
-SNCA-CLEAR/2 (incluido)
-SNCA-TINTED/2

Related products



SNC- EB600

Cámara tipo caja de 720p/30 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie E



SNC- EB600B

Cámara tipo caja básica de 720p/30 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie E



SNC- EB630

Cámara tipo caja de 1080p/30 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie E



SNC- EB630B

Cámara tipo caja básica de 1080p/30 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie E



SNC-



SNC-



SNC-



SNC-

VB600

Cámara tipo caja de 720p/60 fps con tecnología IPELA ENGINE EX™, serie V



EP521

Cámara PTZ en red de definición estándar (PAL)



EP580

Cámara PTZ de 1080p/30 fps, serie E

ER521

Cámara en red domo de alta velocidad, definición estándar (PAL)

SNC-ER550

Cámara domo de alta velocidad 720p/30 fps serie E

SNC-ER580

Cámara domo de alta velocidad de 1080p/30 fps, serie E

Gallery

