

Proyector con fuente de luz láser WUXGA de 4200 lm (4600 lm en el centro)



Información general

**Calidad de imagen excepcional, además de un bajo coste operativo, mantenimiento mínimo, instalación flexible y ventilador silencioso**

## Atributos

**Una muy alta calidad de imagen gracias al avanzado motor de proyección 3LCD BrightEra™ de Sony y una fuente de luz láser de fósforo con un valor Z bajo**

Brillo constante

Avanzada tecnología de mejora de imágenes

Imágenes nítidas con resolución WUXGA y un máximo nivel de detalle

Hasta 20 000 horas\* de funcionamiento y prácticamente sin mantenimiento

Limpieza automática y sin problemas del filtro

Funciones de ahorro de energía

Ahorre tiempo en cada presentación

Capacidad de instalación en cualquier ángulo con total libertad

Amplio desplazamiento eléctrico de lente

Objetivo con zoom eléctrico estándar suministrado y una gran variedad de opciones de objetivos

Compatible con HDBaseT

Crea presentaciones a gran tamaño con fusión de bordes

Proyecta en superficies curvas con la función de deformación de imagen

Funcionamiento silencioso

Nuevo diseño atractivo, compacto y discreto

Modo de imagen


Calibración automática integrada

Configuración sencilla con un nuevo e intuitivo menú de instalación

Proyecta imágenes contiguas


Emulación de protocolos

Especificaciones



















---

---

---

---

---

---

## Galería

