

VPL-VW760ES

Proyector de Home Cinema
SXRD 4K con fuente de luz láser,
2.000 lúmenes de brillo,
contraste ∞ :1 y compatibilidad
con HDR



Overview

Proyector doméstico compacto con resolución 4K nativa y fuente de luz láser

El VPL-VW760ES, una opción ideal para tu sala de cine en casa, hace que las películas cobren vida con un detalle cinematográfico, color y contraste extraordinarios. Este proyector doméstico de tamaño compacto combina una avanzada fuente de luz láser con la misma tecnología de panel SXRD Sony 4K que se utiliza en nuestros proyectores de cine profesionales.

Las imágenes 4K nativas nítidas y detalladas (4096 x 2160) ofrecen cuatro veces la resolución del Full HD, sumergiéndote de lleno en el corazón de la acción con una claridad sin precedentes. El VPL-VW760ES cuenta con una lente frontal esférica que permite disfrutar de una mayor área de rango de enfoque que reproduce detalles precisos en cada esquina de la pantalla.

Disfrutarás de unos colores cinematográficos enriquecidos, un movimiento fluido y un contraste espectacular. Saborea la acción con un brillo de 2.000 lúmenes y disfruta de imágenes vibrantes.

Estarás totalmente preparado gracias a la compatibilidad con los últimos estándares 4K, que incluyen también las altas

frecuencias de cuadro y HDR (alto rango dinámico) para que puedas disfrutar al máximo de los contenidos de hoy, y de los que están por venir.

Features

Brillo más duradero con una fuente de luz láser Z-Phosphor™

El VPL-VW760ES emplea una fuente de luz láser Z-Phosphor™ ultrapura y fiable. Esta fuente de luz desarrollada por Sony ofrece imágenes brillantes durante un máximo de 20 000 horas de funcionamiento ininterrumpido, sin sustitución de la lámpara y con un mantenimiento prácticamente nulo.

Panel SXR™ 4K nativo

La avanzada tecnología de panel SXR (Silicon X-tal Reflective Display) que se utiliza en los proyectores de cine digitales de Sony proporciona imágenes con resolución 4K (4096 x 2160) nativa y un nivel de detalle que cuadriplica al del Full HD. Los aspectos más sutiles se muestran con una claridad y una naturaleza sorprendentes, sin bordes dentados ni píxeles visibles.

Disfruta de negros más ricos y profundos

Los paneles SXR 4K proporcionan un mejor contraste y resolución 4K nativa. La proyección SXR ofrece tonos negros ricos e intensos, a la par que movimientos cinemáticos claros e imágenes fluidas. Y las mejoras en la capa de silicona reflectante del panel se traducen en un mejor control de la luz para reproducir los negros y las sombras con total precisión.

Control de contraste dual

Además de la salida de luz láser controlada dinámicamente, también incorpora Advanced Iris. Tanto el control de iris como el láser se pueden ajustar de forma independiente, para optimizar la salida de luz tanto en escenas oscuras como bien iluminadas. Como resultado los negros tienen mayor profundidad, y los

colores son vibrantes y luminosos donde es necesario. El contraste dinámico infinito hace que cada escena rebose vida gracias a los detalles y el realismo.

Optimizador de enfoque digital

El optimizador de enfoque digital consigue el enfoque óptimo, tanto óptica como digitalmente. Compensa la posible degradación óptica del objetivo con antelación y luego emite las imágenes corregidas óptimas, de modo que incluso el enfoque de las esquinas sea mejor que nunca.

Reality Creation con superresolución

La exclusiva tecnología Reality Creation analiza las imágenes hasta el nivel de los píxeles. Utiliza potentes algoritmos de búsqueda de patrones desarrollados durante años de producción cinematográfica para mejorar la nitidez de las imágenes sin aumentar el ruido de imagen digital. También mejora los vídeos Full HD Blu-ray Disc™ y DVD a niveles de calidad próximos al 4K.

Compatibilidad con HDR: todas las imágenes cobran vida

Aprovecha al máximo los servicios de streaming y UHD Blu-ray con el alto rango dinámico. El vídeo HDR ofrece una mayor gama de brillo que proporciona imágenes de alto contraste más realistas y colores brillantes. Compatible con los formatos HDR10 y HLG (Hybrid Log-Gamma). Los proyectores de Home Cinema de Sony reproducen colores y contrastes totalmente fieles a las intenciones de sus creadores.

Compatibilidad con HDMI de 18 Gbps

Debido al aumento de contenidos 4K HDR a 60p, el VPL - VW760ES ahora es compatible con HDMI de 18 Gbps para ofrecer reproducciones de gradaciones más suaves.

Motionflow™ 4K

El potente procesador de vídeo del VPL-VW760ES ofrece

Motionflow™ para disfrutar de movimientos claros y fluidos, incluso al visualizar contenidos 4K. Motionflow añade cuadros para reducir la borrosidad al mismo tiempo que mantiene el brillo, por lo que es ideal para contenidos deportivos con movimiento rápido. Los puristas del cine disponen del modo «True Theatre» para mantener los 24 fps originales.

2.000 lúmenes para un brillo máximo

Disfruta de la acción con los hasta 2.000 lúmenes de brillo de la fuente de luz láser, para que las imágenes en pantalla sean vibrantes.

La memoria de posición de imagen guarda los ajustes

Guarda la configuración de lente, zoom y cambio de un máximo de cinco formatos de pantalla para recuperarlos fácilmente. La memoria de posición de imagen recuerda los ajustes principales para que veas tus películas en el formato ideal. Iguala las relaciones de aspecto, incluidas 16:9 y Cinemascope, y guarda la configuración en el proyector.

Selecciona entre nueve modos de imagen calibrada

Ajusta rápidamente la imagen que estás viendo o reproduciendo. Selecciona entre nueve modos de imagen calibrada, incluidos dos modos de cine, cine digital, referencia, TV, foto, juego, cine brillante y TV brillante. Una avanzada herramienta de ajuste de color HSV (valor de saturación de matiz) te ofrece un control incluso mayor.

Specifications

Sistema de visualización

Sistema de visualización

Sistema de proyección de paneles

SXRD 4K

Tipo de pantalla

Tamaño de área de visualización efectiva 0,74" x 3

Número de píxeles 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) píxeles

Objetivo de proyección

Enfoque Eléctrico

Zoom Eléctrico (aprox. x2.06)

Desplazamiento de lente Eléctrico
vertical: +85 %-80 % Horizontal:
+/-31%

Ratio de proyección*1 1:38 : 1 a 2:83 : 1

Fuente de luz

Fuente de luz Diodo láser

Tamaño de la pantalla

Tamaño de la pantalla De 60" a 300" (de 1.524 mm a 7.620 mm)

Brillo

Brillo 2000 lm

Brillo color

Brillo color 2000 lm

Contraste dinámico

Contraste dinámico ∞:1

Frecuencia de exploración visualizable

Horizontal De 19 kHz a 72 kHz

Vertical De 48 Hz a 92 Hz

Resolución de imagen*2

Entrada de señal de ordenador Resolución máxima de pantalla: 1920 x 1080 puntos (solo entrada HDMI)

Entrada de señal de vídeo 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p,

3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p,
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p,
4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p

Idiomas de menú en pantalla

Idiomas de menú en pantalla	18 idiomas (inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español, portugués, turco, polaco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, tailandés, árabe)
-----------------------------	--

Entradas y salidas(ordenador/vídeo/control)

HDMI1 / HDMI2*3	Digital (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
Activador	Mini-jack, 12 V CC, 100 mA máx.
Remoto	RS-232C: D-sub de 9 pines (macho)
LAN	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
Entrada de IR	Mini jack
USB	5 V CC, máx. 500 mA

Ruido acústico

24 dB*4

Ruido acústico

Temperatura de funcionamiento/Humedad de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento/Humedad de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)/Del 35 % al 85 % (sin condensación)
---	--

Temperatura de almacenamiento/Humedad de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento/Humedad de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)/Del 10 % al 90 % (sin condensación)
---	---

Requisitos de alimentación

Requisitos de alimentación	De 100 V a 240 V CA, de 4,3 A a 1,8 A, 50/60Hz
----------------------------	--

Consumo eléctrico

Consumo eléctrico	430 W
-------------------	-------

Modo de espera	0,4 W (cuando el «Inicio remoto» esté establecido en «desactivado»)
----------------	---

Espera en red	<p>1,0W (LAN) (cuando el «Inicio remoto» esté establecido en «activado»)</p> <p>Cuando un terminal de LAN no está conectado, pasa al modo de bajo consumo energético (0,5 W).</p>
---------------	---

Modo de espera/modo de espera en red activado

Modo de espera/modo de espera en red activado	Después de unos 10 minutos
---	----------------------------

3D

Capacidad 3D	Sí
Emisor 3D	Emisor RF incorporado

Gafas 3D	<p>TDG-BT500A (opcionales)</p> <p>Ponte en contacto con tu representante de Sony para ver los modelos específicos disponibles en tu región.</p>
----------	---

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (sin salientes)

560 x 222 x 406 mm

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (sin salientes)	300 x 223 x 490 mm 22 1/16 x 8 25/32 x 19 17/32 pulgadas
---	---

Peso

Peso	Aprox. 20 kg/44 lb
------	--------------------

Accesorios suministrados

Accesorios suministrados	<p>Mando a distancia RM-PJ24 Remote Commander (1) Pilas de manganeso (2) de tamaño AA (R6) Tapa de objetivo (1) Cable de alimentación de CA (1) Manual de instrucciones en CD-ROM (1) Manual de referencia rápida (1) Normas de seguridad (1)</p>
--------------------------	---

Notas

*1	Tamaño del monitor: 16:9
----	--------------------------

*2	La imagen mostrada puede convertirse en algunas señales de entrada.
----	---

Ambas entradas HDMI son

*3 compatibles con HDCP 2.2.

*4 Este valor es aproximado.
Depende de la condición de configuración del proyector y el entorno de uso.

Gallery

