

A-1865-788-A

Kit de modification PMW-F3 pour rigs 3D et Steadicam de petite taille



Overview

Kit de plaque latérale de taille réduite pour alignement interaxial rapproché

Le kit de modification A-1865-788-A pour caméscope compact Super 35mm CineAlta PMW-F3K/L permet plus de flexibilité et de maniabilité, pour un poids réduit sur les rigs 3D. Le kit de modification est conçu pour les rigs 3D de petite taille tels que le rig 3D 3ality Technica TS5. Il convient également sur Steadicam ou lorsque deux caméras PMW-F3 doivent être parfaitement alignées. Chaque kit se compose des pièces nécessaires pour équiper un PMW-F3.

Disponible uniquement via les canaux de service Sony

Les modifications 3D peuvent uniquement être effectuées par les partenaires de service agréés ou les Revendeurs Agréés Sony qui offrent ce service.

Informations supplémentaires :

Avec le kit de modification 3D compact, certaines des fonctions du PMW-F3 se trouvent désactivés. Il s'agit des fonctions suivantes :

Connecteurs entrée et sortie AUDIO CH1/CH2

8 boutons ASSIGNABLES

Boutons EXPANDED FOCUS (expansion focale)

Bouton REC REVIEW
Bouton REC START/STOP sur la poignée
Bascule du ZOOM

Gallery

