

AC-DN10A

Chargeur/adaptateur secteur



Overview

- Chargeur/adaptateur secteur compact et léger
- Alimentation CC 100 W maximum
- Mécanisme à monture V pour une fixation directe aux caméras compatibles
- Sortie XLR à 4 broches pour alimenter d'autres équipements

Specifications

Informations générales

Alimentation	100 – 240 V CA, 50/60 Hz
--------------	--------------------------

Consommation électrique	130 VA ou moins
-------------------------	-----------------

Température de fonctionnement	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)
-------------------------------	---------------------------------------

Poids approximatif	810 g
--------------------	-------

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur)	101 x 177 x 48 mm (4 x 7 x 1 15/16 pouces)
---	---

Sortie

Puissance de sortie (CC) 100 W (max.)

Tension de sortie (CC) 16,7 V

Courant de sortie (CC) 6 A (max.)
 Toutefois, pour des températures comprises entre 35 °C et 45 °C, le courant de sortie maximal est le suivant.
 Jusqu'à 40 °C : 5 A (max.)
 Jusqu'à 45 °C : 4 A (max.)

Terminal de sortie (CC) Connecteur carré à 5 broches

Connecteur XLR à 4 broches 16,7 V, 6 A (max.)

Terminal de sortie (CC) Connecteur carré à 5 broches
 16,8 V, 5 A/3 A
 14,2 V, 5,7 A

Accessoires fournis

Mode d'emploi (1)

Accessoire en option

Gallery

