

## AC-VQ1051

Chargeur/adaptateur secteur  
pour batterie série L



### Overview

#### **Chargeur / adaptateur secteur compatible avec les batteries InfoLITHIUM™ série L**

- Temps de charge (charge normale / charge complète) : F570 110 min / 170 min ; F770 185 min / 245 min ; F970 285 min / 345 min
- L'affichage intelligent confirme le temps de charge restant et l'autonomie restante de la batterie en minutes et en pourcentage
- Le type de relais recharge simultanément jusqu'à deux batteries

### Specifications

#### Spécifications de base

Dimensions (approximatives)	L 123 x H 53 x P 135 mm
--------------------------------	-------------------------

Poids (approximatif)	400 g
----------------------	-------

Température de fonctionnement	De +0 à +40°C
----------------------------------	---------------

Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
----------------------------	--------------------

---

## Alimentation secteur

Tension	De 100 à 240 V
---------	----------------

---

Fréquence	50/60 Hz
-----------	----------

---

## Alimentation CC

Tension	12/24 V
---------	---------

---

## Consommation électrique

Consommation électrique	33-43 VA (BATT), 40-53VA (VCR/CAMÉRA)
-------------------------	---------------------------------------

---

## Adaptateur

Tension de sortie en mode de fonctionnement	8,4 V CC/2,0 A
---	----------------

---

## Spécifications de charge

Tension de sortie en mode de charge	8,4 V CC/1,6 A
-------------------------------------	----------------

---

Recharge rapide	Recharge rapide
-----------------	-----------------

---

Ecran intelligent (LCD) Y

---

Charge CC Y

---

## Temps de charge

NP-F970 (charge  
complète/charge  
normale) 345 min./285 min.

---

NP-F960 (charge  
complète/charge  
normale) 295 min./235 min.

---

NP-F950 (charge  
complète/charge  
normale) 260 min./200 min.

---

NP-F930 (charge  
complète/charge  
normale) 245 min./185 min.

---

NP-F770 (charge  
complète/charge  
normale) 245 min./185 min.

---

NP-F750 (charge  
complète/charge  
normale) 205 min./145 min.

---

NP-F730 (charge

complète/charge normale)	195 min./135 min.
--------------------------	-------------------

---

NP-F730H (charge complète/charge normale)	205 min./145 min.
---	-------------------

---

NP-F570 (charge complète/charge normale)	170 min./110 min.
--	-------------------

---

NP-F550 (charge complète/charge normale)	145 min./85 min.
--	------------------

---

NP-F530 (charge complète/charge normale)	140 min./80 min.
--	------------------

---

NP-F330 (charge complète/charge normale)	115 min./55 min.
--	------------------

## Infos écologiques (indiquées par ordre élevé de priorité)

Utilisation de soudure 100 % sans plomb	Soudure sans plomb
---	--------------------

---

Réduction et élimination	Aucun ignifugeant halogéné n'est
--------------------------	----------------------------------

progressive des  
ignifugeants  
halogénés (100 %)

---

utilisé dans les boîtiers ni dans les  
circuits imprimés.

## Gallery

