

## AXS-A512S24

Carte mémoire AXS de série A,  
capacité de 512 Go, vitesse  
d'écriture garantie de 2,4 Gbit/s



### Overview

#### **Meilleure efficacité en termes de consommation d'énergie et de ventilation que sur le modèle précédent de mémoire AXS destiné à l'enregistrement en RAW avec les AXS-R5 et AXS-CR1**

La carte mémoire AXS (AXSM™) AXS-A512S24 de série A est un support à mémoire Flash ultra-haute vitesse, haute capacité et haute fiabilité, idéal pour les formats RAW linéaires 16 bits 4K et 2K, y compris les enregistrements en High Frame Rate (HFR) allant jusqu'à 240 ips en résolution 2K. La carte AXS-A512S24 dispose d'une capacité de 512 Go et d'une vitesse d'écriture garantie de 2,4 Gbit/s. Elle est compatible avec l'enregistreur RAW 2K / 4K AXS-R5 et le lecteur de carte mémoire AXS USB 3.0 AXS-CR1 via l'adaptateur pour carte mémoire AXS.

#### **Format plat et compact**

Avec des dimensions de 35 x 75 x 8 mm, la carte mémoire consomme moins d'énergie et offre une meilleure ventilation que les modèles AXS précédents.

#### **L'idéal pour les workflows RAW 2K et 4K sur PMW-F55, PMW-F5 et NEX-FS700**

La mémoire AXS est unique dans la mesure où elle combine capacité élevée, flux de données constant, sécurité et portabilité. Elle ouvre la voie à de toutes nouvelles façons de travailler.

## Features

### **Fonctionne avec les AXS-R5 et AXS-CR1**

L'AXS-A512S24 est compatible avec l'enregistreur RAW 2K / 4K AXS-R5 et le lecteur de carte AXS USB 3.0 AXS-CR1 via l'adaptateur pour carte mémoire AXS.

### **Enregistrement au format RAW 4K, RAW 2K et HFR RAW 2K**

Enregistrements de haute capacité, par exemple : 58 min en RAW 4K et 235 min en RAW 2K à 23,98 PsF ; 22 min en RAW 4K et 94 min en RAW 2K à 60p ; 24 min en RAW 2K à 240 ips (images par seconde).

### **Enregistrements haute capacité et transfert rapide**

La carte AXS-A512S24 dispose d'une capacité de 512 Go et d'une vitesse d'écriture garantie de 2,4 Gbit/s.

### **Format plat et compact**

Les dimensions de l'AXS-A512S24 sont de 35 x 75 x 8 mm. Plus petite et légère que les modèles précédents, elle présente les mêmes hauteur et largeur que les cartes mémoire SxS.

### **Consommation énergétique moindre**

La mémoire AXS de série A offre une meilleure efficacité en termes de consommation d'énergie et de ventilation que les cartes mémoire AXS précédentes.

### **Fonctionne avec les AXS-R5 et AXS-CR1**

L'AXS-A512S24 est compatible avec l'enregistreur RAW 2K / 4K AXS-R5 et le lecteur de carte AXS USB 3.0 AXS-CR1 via l'adaptateur pour carte mémoire AXS.\*

\* 1 adaptateur pour carte mémoire AXS offert à tous les propriétaires et nouveaux clients d'appareils AXS-R5 et AXS-CR1. Des adaptateurs supplémentaires sont disponibles à la vente.

## **Enregistrement aux formats RAW 4K et 2K à différentes cadences**

Capacité d'enregistrement de : 58 min en RAW 4K et 235 min en RAW 2K à 23,98 PsF ; 47 min en RAW 4K et 188 min en RAW 2K à 29,97 PsF ; 22 min en RAW 4K et 94 min en RAW 2K à 60p.

## **Enregistrement HFR en RAW 2K**

L'enregistrement au format High Frame Rate (HFR) sur la carte mémoire AXS de série A disponible à hauteur de : 47 min au format RAW 2K à 120 ips (images par seconde), 31 min à 180 ips et 24 min à 240 ips.

## Gallery

