

BC-U1A

Chargeur de batterie/Adaptateur secteur pour batteries Lithium-ion BP-U90/U60/U60T/U30



Overview

Permet de charger une batterie BP-U90/U60/U60T/U30

Le chargeur de batterie BC-U1A permet de recharger rapidement une batterie Lithium-ion compacte BP-U90, BP-U60/U60T ou BP-U30.

L'adaptateur secteur intégré fournit une puissance de sortie de 12 V CC

Le BC-U1A est également équipé d'un câble d'alimentation CC 12 V pour une connexion directe à la caméra.

Conception compacte pour une plus grande simplicité d'utilisation

Le BC-U1A pèse seulement 340 g et ses dimensions sont de 128 x 45 x 98 mm (L x H x P).

REMARQUE : Le BC-U1A est conforme à la norme de sécurité IEC62368-1.

Specifications

Informations générales

Alimentation requise 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

Consommation

électrique 46 W

Alimentation CC [36W] 12 V / 3,0 A

Tension de charge 16,4 V

Dimensions (L x H x P) 128 x 45 x 98 (mm)

Poids 340 (g)

Température de fonctionnement [Alimentation CC] -5°C ~ +45°C
[Charge] 0°C ~ +45°C

Temps de chargement approximatif

BP-U90 190 minutes

BP-U60 150 minutes

BP-U30 130 minutes

Accessoires

Accessoires Manuel d'utilisation
Garantie papier

Related products



PXW- FS7M2

Caméra XDCAM équipée d'un capteur 4K CMOS Exmor Super 35 mm avec filtre à densité neutre variable, monture E (levier de verrouillage), options d'enregistrement RAW 4K/2K et XAVC

PXW-FS5

Soyez toujours prêt à filmer avec la Super 35 portable

PXW-FS7

Caméscope XDCAM équipé d'un capteur 4K CMOS Exmor Super 35 mm avec système d'objectif à monture α , options d'enregistrement RAW 4K/2K et XAVC

PXW- FS5M2

Caméra Super 35 mm de poing « prête à l'emploi », avec un nouveau look créatif, 4K 120 ips HFR et HDR, système d'objectif à monture α , filtre à densité neutre variable et enregistrement RAW 4K/2K et XAVC

Gallery

