

## BC-U2

Double chargeur de batterie/Adaptateur secteur pour batteries Lithium-ion BP-U90/U60/U30



### Overview

#### **Permet de charger deux batteries BP-U90/U60/U30**

Le chargeur de batterie BC-U2 permet de recharger rapidement deux batteries Lithium-ion compactes BP-U90/U60/U30 et offre jusqu'à six heures d'autonomie aux caméscopes XDCAM.\*

Le BC-U2 peut recharger deux batteries BP-U90 en 190 minutes, chacune alimentant à 85 Wh les caméscopes PMW-200 ou PMW-EX1R pour une durée maximale de 360 minutes. Veuillez consulter les spécifications techniques pour plus d'informations sur les capacités et l'autonomie.

L'adaptateur secteur intégré fournit une puissance de sortie de 12 V CC pour charger une batterie

Le BC-U2 est également équipé d'un câble 12 V CC pour une connexion directe au caméscope, tout en chargeant une batterie simultanément.

### Features

#### **Permet de charger deux batteries BP-U90/U60/U30 simultanément**

Le chargeur de batterie BC-U2 permet de recharger rapidement deux batteries Lithium-ion compactes BP-U90/U60/U30 et offre

jusqu'à six heures d'autonomie aux caméscopes XDCAM.

## **L'adaptateur secteur intégré fournit une puissance de sortie de 12 V CC pour charger une batterie**

Le BC-U2 est équipé d'un câble 12 V CC pour une connexion directe au caméscope, tout en chargeant une batterie simultanément.

## **Conception portable pour une plus grande simplicité d'utilisation**

Le BC-U2 pèse 650 g et ses dimensions sont de 177 x 53,2 x 137 mm (L x H x P).

### Specifications

#### Temps de chargement approximatif

BP-U90	220 minutes
--------	-------------

BP-U60	170 minutes
--------	-------------

BP-U30	130 minutes
--------	-------------

#### Autonomie approximative (minutes) - BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

PMW-EX1R	300
PHU-220R	–

## Autonomie approximative (minutes) - BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

## Autonomie approximative (minutes) - BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

---

## Remarques :

L'autonomie peut varier selon les conditions de fonctionnement.

---

*	Dual-Link désactivé, mode REC avec viseur.
**	Mode REC avec viseur.
***	Mode REC avec écran LCD couleur.
****	Lors de l'utilisation du PMW-100 avec la BP-U90 sur de longues durées d'enregistrement, Sony recommande l'utilisation d'un trépied.

---

## Gallery

