

## BKM-341HS

Adaptateur d'entrée HD / SD-SDI



### Overview

#### **Amélioration des fonctionnalités des moniteurs LMD**

Le BKM-341HS de Sony est une carte d'adaptateur d'entrée HD/SD-SDI pour les moniteurs médicaux et de production d'entrée de gamme LMD.

### Features

#### **Entrée HD / SD-SDI**

L'unité est dotée d'un connecteur d'entrée BNC prenant en charge la vidéo numérique composante SD-SDI 270 Mbit/s 10 bits 4:2:2 et la vidéo numérique composante HD-SDI 1,48 Gbit/s 10 bits 4:2:2.

#### **Faible consommation électrique**

Le BKM-341HS offre une faible consommation électrique d'environ 1,8 W, il peut donc être alimenté par le moniteur.

#### **Installation facile et encombrement réduit**

Vous pouvez connecter l'adaptateur BKM-341HS directement sur votre moniteur. Son faible encombrement permet de l'utiliser avec de nombreuses configurations.

### Specifications

Entrée

---

Entrée SDI	<p>BNC (x1)</p> <p>Impédance d'entrée : 75 ohms asymétrique</p> <p>Fréquence d'échantillonnage</p> <p>HD-SDI : Y/Cb/Cr 74,25 MHz/37,125 MHz/37,125 MHz</p> <p>SD-SDI : Y/Cb/Cr:13,5 MHz/6,75 MHz/6,75 MHz</p> <p>Quantification</p> <p>HD-SDI : 10 bits/échantillon</p> <p>SD-SDI : 10 bits/échantillon</p>
------------	---

---

## Sortie

Sortie en option	Sub-D 9 broches (x1)
------------------	----------------------

---

## Informations générales

Tension	+5 VCC (fournie par l'unité principale)
Consommation électrique	Env. 1,8 W
Température de fonctionnement	<p>De 32°F à 95°F (recommandé : 68°F à 86°F)</p> <p>De 0 °C à 35°C (recommandé : 20°C)</p>

---

	à 30°C)
Humidité de fonctionnement	De 0 à 90 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	De -4 °F à +140 °F De -20 °C à +60 °C
Humidité de stockage/transport	De 0 % à 90 %
Pression de fonctionnement/stockage/transport	De 700 hPa à 1 060 hPa
Dimensions (L x H x P) *[1]	47 x 75 x 36 mm
Poids du corps	Env. 120 g
Accessoires fournis	Mode d'emploi (1)

## Remarques

Remarque	*[1] Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives. [*1] L'entrée DisplayPort est disponible à partir de la version v.1.1.
----------	---

Related products



## **LMD- 1530W**

Moniteur vidéo LCD  
professionnel  
d'entrée de gamme  
15 pouces



## **LMD- 1510W**

Moniteur LCD 15,6  
pouces d'entrée de  
gamme



## **LMD- 2110W**

Moniteur vidéo LCD  
professionnel  
d'entrée de gamme  
21,5 pouces



## **LMD- 2110MD**

Moniteur médical LCD  
Full HD 2D  
21,5 pouces

## Gallery

