

## BP-U90

Batterie Lithium-ion (85 Wh)



### Overview

#### **Batterie compacte offrant une excellente autonomie pour les caméscopes de poing XDCAM**

La batterie Lithium-ion BP-U90 (85 Wh) assiste les vidéastes professionnels sur le terrain comme en studio. La BP-U90 est compatible avec les caméscopes de poing XDCAM PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150, PMW-100, PMW-EX3 et PMW-EX1R. La batterie offre jusqu'à six heures d'autonomie, selon la caméra.\*

\* La batterie BP-U90 fournit 85 Wh pour alimenter les caméras PMW-200, PMW-150, PMW-100 ou PMW-EX1R pour une durée maximale de 360 minutes. Veuillez consulter les spécifications techniques pour plus d'informations sur les capacités et l'autonomie.

Fonction INFO intelligente affichant le statut de la batterie

La BP-U90 intègre une fonction INFO professionnelle permettant d'afficher l'état de la batterie, le temps de chargement et les cycles de charge sur les équipements compatibles, tels que les chargeurs et les caméscopes Sony.

### Features

#### **Jusqu'à six heures d'autonomie pour les caméscopes de poing XDCAM**

La BP-U90 est compatible avec les caméscopes de poing XDCAM PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150, PMW-100, PMW-EX3 et PMW-EX1R.

### **Fonction INFO intelligente affichant le statut de la batterie**

La BP-U90 intègre une fonction INFO professionnelle permettant d'afficher l'état de la batterie, le temps de chargement et les cycles de charge sur les équipements compatibles, tels que les chargeurs et les caméscopes Sony.

### **Conception compacte pour une plus grande simplicité d'utilisation**

La batterie BP-U90 pèse 630 g et ses dimensions sont de 41,5 x 120,7 x 69,7 mm (L x H x P).

## Specifications

### Autonomie approximative

PMW-F3L/K* :	250 minutes
PMW-200** :	360 minutes
PMW-150** :	330 minutes
PMW-100** :	360 minutes****
PMW-EX3*** :	310 minutes
PMW-EX1R** :	360 minutes

### Remarques

L'autonomie peut

varier selon les conditions de fonctionnement.

---

*	Dual-Link désactivé, mode REC avec viseur.
**	Mode REC avec viseur.
***	Mode REC avec écran LCD couleur.
****	Lors de l'utilisation du PMW-100 avec la BP-U90 sur de longues durées d'enregistrement, Sony recommande l'utilisation d'un trépied.

---

## Gallery

