

## BRBK-HSD2

Carte de sortie HD / SD-SDI pour caméras robotisées BRC-H900 et BRC-Z330



### Overview

#### **Sortie numérique commutable SD-SDI ou HD-SDI**

La carte de sortie BRBK-HSD2 est conçue pour être utilisée avec les caméras robotisées BRC-H900 et BRC-Z330. Elle fonctionne également avec le récepteur fibre optique HD BRU-SF10, qui se connecte à la caméra BRC-Z330. Elle offre 3 sorties vidéo numériques. En utilisant cette carte, vous pouvez diffuser des images filmées par les caméras au format de signaux HD-SDI conformes aux normes SDI (Serial Digital Interface) SMPTE-292M, ou au format de signaux SD-SDI down-convertis conformes aux normes SDI SMPTE-259M. Lorsque vous utilisez cette carte en mode HD-SDI, il est possible de superposer les menus de la caméra par-dessus le signal vidéo.

## Gallery

