

CAC-12

Porte-micro réglable pour
caméra



Overview

Propose un réglage sur deux axes du bras du microphone.

Permet un ajustement de la direction du microphone. Permet la fixation du microphone ECM-647/678 ou du microphone condensateur C-74 aux caméras.

Compatible avec les systèmes multi-caméras

Peut être utilisé avec les caméras suivantes : DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Features

Compatible avec les systèmes multi-caméras

Peut être utilisé avec les caméras suivantes : DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

S'adapte à une grande variété de microphones.

Comporte un adaptateur en caoutchouc pour des microphones de 19 mm de diamètre, tels que le ECM-672 et le C-74.

Related products



HXC-FB80

Caméra studio couleur HD dotée de trois capteurs CMOS Exmor™ 2/3"



HDLA-3501

Adaptateur pour grands objectifs



HDLA-3505

Adaptateur pour grands objectifs

Gallery

