

CBK-55AT

Câble et fixation de viseur pour
F55 et F5



Overview

Simplicité et durabilité optimisées pour le viseur DVF-EL200 sur les caméras F55 et F5

Le câble et la fixation du viseur CBK-55AT assurent un support solide et flexible pour le viseur DVF-EL200 des caméras PMW-F55 et PMW-F5. Le viseur Full HD peut donc être fixé à la caméra en toute sécurité, rapidement et facilement, ce qui garantit un positionnement optimal. L'unité prend également en charge le connecteur Lemo du viseur, caractérisé par sa robustesse.

Specifications

Informations générales

Poids	Env. 220 g
-------	------------

Dimensions	97 (l) x 119 (L) x 44 (H)
------------	---------------------------

Accessoires fournis

*	Câble pour viseur 50 cm (1)
---	-----------------------------

Gallery

