

CNA-2

Adaptateur réseau de
commande de caméras



NETWORKED **LIVE**

Specifications

Informations générales

Alimentation requise LAN1 PoE (conforme IEEE802.3af Type1 Class0) :	CC 37 V – 57 V
Alimentation CCU (CCA) :	CC 10,5 V – 30 V
E/S EXT (SUB-D) :	CC 10,5 V – 17 V
Entrée CC 12 V :	DC 11,4 V – 12,6 V
Consommation électrique	9 W (unité principale uniquement, entrée CC 12 V)
Température de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C

Poids	660 g
Dimensions externes (L/H/P)	100 mm × 42 mm × 181 mm

Connecteurs de commande

Connecteur USB
USB haute vitesse (USB 2.0) (1)
Connecteur REMOTE CCU
Connecteur multiple 8 broches,
jack (1)
Connecteur REMOTE AUX
Connecteur multiple 8 broches,
jack (1)
Sortie CC : 30 V, 6 W
Connecteur externe E/S
Sub-D 15 broches (1)
Connecteur réseau RJ-45 (2)
1000BASE-T : IEEE 802.3ab

Accessoires fournis

Manuel « Avant d'utiliser cet
appareil » (1)

Accessoires en option

Adaptateur secteur AC-UES1230M

Related products



HDC-3500

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 4K 2/3" pour transmission fibre



HDC-5500

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 2/3 pouce hautes performances et sortie 4K directe



HDC-P50

Caméra système POV compacte 4K/HD



HDC-P31

Caméra système POV compacte HD avec des fonctionnalités de workflows à distance et HDR avancées



HDCU-5500

Unité de commande compatible IP pour caméra système HDC-5500 4K/HD



HDCU-5000

Unité de commande pour caméra (CCU) pour les caméras de studio de la série HDC-5500 et HDC-3500/3100



HDCU-3500

Unité de commande compatible IP pour caméra système HDC-3500 4K/HD



RCP-3500

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC



RCP-3100

Type de joystick du panneau de contrôle à distance pour les caméras de série HDC/HSC/HXC.
Cinq unités dans un rack EIA de 19 pouces.



MSU-3000

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type horizontal)



MSU-3500

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type vertical)

Gallery

