

DSRM-10

Télécommande



Overview

Commande filaire permettant d'effectuer les fonctions STOP/REC/PAUSE/REW/PLAY/FFWD. Molette JOG/SHUTTLE. Permet d'obtenir ± 16 fois la vitesse normale en mode de recherche.

Specifications

Spécifications générales

Alimentation	5 VCC (fournie à partir du magnétoscope raccordé)
--------------	---------------------------------------------------

Alimentation

Consommation	50 mW
--------------	-------

Télécommande	Fiche mini stéréo (câble intégré, longueur : 3 m)
--------------	---------------------------------------------------

Dimensions	90 (L) x 46 (H) x 182 (P) mm
------------	------------------------------

Poids	Environ 360 g
-------	---------------

Gallery

