

FWD-65A8/T

Écran professionnel OLED 4K
HDR BRAVIA 65"



Overview

Des niveaux de noir OLED profonds en harmonie avec un style et un son exquis

L'écran professionnel BRAVIA FWD-65A8/T doté de la technologie OLED avancée vous offre des images 4K HDR exceptionnelles avec une clarté, un contraste et un niveau de détail sans précédent.

Des millions de pixels contrôlés individuellement reproduisent le contenu avec précision grâce à la technologie Pixel Contrast Booster, qui génère des lumières éclatantes et des noirs incroyablement purs et profonds. Les images sont davantage optimisées grâce au puissant processeur X1 Ultimate de Sony, qui analyse et ajuste les images pour une profondeur, un niveau de détail et un réalisme plus vrais que nature. Les images OLED éblouissantes s'harmonisent parfaitement avec un son riche et cinématographique qui provient du bon endroit de l'écran, grâce à un alignement précis de l'image et du son.

Le concept de design ultra-fin « One Slate » permet d'accroître la surface de l'écran pour une expérience visuelle plus immersive sans distraction, idéale pour tous les environnements.

L'écran BRAVIA FWD-65A8/T est idéal pour une utilisation professionnelle, et son mode Pro permet une personnalisation

rapide et facile en fonction de différents environnements. Sa plate-forme logicielle Android intégrée vous offre une multitude de fonctions et vous permet d'approfondir le contrôle et la personnalisation de votre écran de manière intuitive. Il est très facile de créer des solutions d'affichage dynamique, en combinant des fichiers multimédia et du contenu en ligne, sans avoir recours à un lecteur supplémentaire. Une large gamme d'interfaces de programmation (API) permettent d'activer le contrôle/la surveillance à distance et l'intégration à des systèmes externes.

Features

Résolution 4K (3840 x 2160 pixels)

A travers des images quatre fois plus détaillées que la Full HD et une résolution de plus de 8 millions de pixels, la 4K apporte davantage de clarté à l'affichage dynamique et aux écrans utilisés en entreprise et dans le milieu de l'enseignement.

OLED avec Pixel Contrast Booster

La technologie OLED vous offre un contraste extraordinaire et des détails encore plus subtils dans les zones sombres et lumineuses prononcées. Avec Pixel Contrast Booster, les couleurs et le contraste sont optimisés dans les zones lumineuses pour des scènes aux teintes, à la profondeur et à la texture réalistes, associées au contraste noir pur que seule la technologie OLED peut offrir.

Une qualité exceptionnelle, quoi que vous regardiez

Deux fois plus rapide que notre processeur X1™ Extreme, le processeur X1™ Ultimate analyse et traite les données image pour un rendu 4K incroyablement réaliste à la profondeur et au niveau de détail exceptionnels. Les images HD de faible résolution sont converties vers un niveau proche de la 4K grâce au moteur 4K X-Reality™ PRO de Sony, qui utilise une base de données 4K unique, tandis que la technologie ultra-haute

résolution orientée objet reproduit les textures réalistes.

Des couleurs et un contraste encore plus réalistes

La remastérisation HDR orientée objet analyse et ajuste la couleur des objets à l'écran un à un, reproduisant une profondeur et des textures accentuées pour des images plus réalistes.

Plage de couleurs plus large avec l'affichage TRILUMINOS

Alimenté par notre processeur X1 Ultimate, l'affichage TRILUMINOS génère des couleurs à partir d'une palette plus étendue, reproduisant fidèlement un monde aux nuances et aux tons plus riches et plus réalistes. Le panneau OLED auto-éclairant garantit des couleurs homogènes et fidèles quel que soit l'angle de vue.

Des scènes d'action plus nettes et plus lumineuses

La toute dernière technologie X-Motion Clarity™ assure des mouvements fluides et clairs à l'écran, avec un flou réduit et aucune perte de luminosité pendant les scènes très rapides.

Luminosité améliorée

Le capteur de lumière intégré à l'écran optimise la luminosité de l'image en fonction des conditions de la pièce, en augmentant la luminosité dans les pièces bien éclairées et en la réduisant dans les endroits plus sombres pour un visionnage idéal.

Un bon son, au bon endroit

La technologie Acoustic Multi-Audio intègre des tweeters dans le cadre du téléviseur, avec des amplificateurs indépendamment contrôlés qui permettent au son de suivre l'action pour une expérience véritablement immersive.

Expérience immersive sur grand écran

La gamme de téléviseurs BRAVIA présente le concept minimaliste « One Slate » avec un cadre fin, pour une expérience visuelle plus

immersive sur un grand écran, avec moins de distractions.

Fonctionne avec Apple AirPlay2

Apple AirPlay2 vous permet de diffuser facilement des contenus vidéo et audio sur l'écran BRAVIA depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.

Google Chromecast intégré

Diffusez des vidéos et des applications depuis un appareil mobile directement sur l'écran BRAVIA avec Google Chromecast. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Cast sur l'écran de votre appareil Android ou iOS pour profiter instantanément de votre contenu sur l'écran BRAVIA extra-large.

Plus de possibilités avec Android TV

Découvrez un univers d'applications et de contenu en ligne avec Android TV. Utilisez la recherche vocale pour trouver facilement du contenu sans avoir à taper votre recherche.

Installation rapide avec le mode Pro

Personnalisez et enregistrez vos paramètres et fonctions d'affichage, puis copiez-les facilement sur plusieurs écrans à l'aide d'une mémoire Flash USB.

Créer un affichage dynamique en toute simplicité

La prise en charge intégrée de la technologie HTML5 facilite la création d'un affichage dynamique percutant. Créez un affichage en quelques minutes en associant du texte, des graphiques, de la vidéo et du contenu Web en direct, sans aucun matériel supplémentaire ni formation préalable.

Intégration TEOS

L'écran BRAVIA s'intègre parfaitement au réseau TEOS, la suite Sony dédiée aux applications de gestion de l'espace de travail qui organisent le contrôle des périphériques et des contenus dans les salles de réunion, salles de conférence et espaces publics.

Service d'offre d'assistance de 3 ans avec service d'échange à neuf

Restez opérationnel avec notre couverture de service d'assistance améliorée. Si votre écran professionnel ne fonctionne pas correctement, nous vous le remplacerons gratuitement plutôt que de réparer le vôtre.

Specifications

Caractéristiques d'affichage

| | |
|------------------------|------|
| Dispositif d'affichage | OLED |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Durée de fonctionnement | 18 h/24 et 7 j/7 |
|-------------------------|------------------|

Caractéristiques d'affichage

| | |
|---|--------|
| Taille de l'écran pour le Web (diagonale, cm, entier ou 1re décimale) | 164 cm |
|---|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Résolution de l'écran (H x V, pixels) | 3840 x 2160 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Taille de l'écran (en pouces, mesure de la diagonale) | 65" (64,5") |
|---|-------------|

| | |
|--|--------------------|
| Angle de visualisation (droite/gauche) | 178 (89/89) degrés |
|--|--------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Angle de visualisation (haut/bas) | 178 (89/89) degrés |
|--------------------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|------|
| Résolution de l'écran | QFHD |
|-----------------------|------|

| | |
|----------------|------|
| Format d'image | 16:9 |
|----------------|------|

Fonctionnalités professionnelles

| | |
|-----------------------------|-----|
| Mode caché Professionnel | Oui |
|-----------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Déclenchement automatique via un signal HDMI | Oui |
|--|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Multicast/IPTV | Oui |
|----------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Compatible avec la solution d'affichage dynamique TDM/TEOS | Oui |
|---|-----|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
|---------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| Espace de stockage intégré (Go) | 16 Go |
|------------------------------------|-------|

Affichage

| | |
|----------------------------------|--|
| Système TV (TNT) | DVB-T/T2 |
| Système TV (câble numérique) | DVB-C |
| Système TV (satellite numérique) | DVB-S/S2 |
| Nombre de tuners (TNT/câble) | 2 (numériques) / 1 (analogique) |
| Nombre de tuners (satellite) | 2 |
| Fonctions réseau | |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
| Duplication d'écran (Miracast™) | Oui (uniquement à usage professionnel) |
| Apple AirPlay2 | Oui *1 |
| Chromecast intégré | Oui |
| Navigateur Internet | Vewd |
| Mise à jour des firmwares | Oui |
| LAN sans fil | Intégré |

Fonctions pratiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Codecs de lecture USB | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVCS) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG |
| HDMI-CEC | Oui |
| i-Manual | Oui |
| Horloge à l'écran | Oui |
| Minuterie de mise en veille | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Langue d'affichage | AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, |

MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB,
NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR,
RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP,
SWE

Caractéristiques de contrôle

Contrôle IP Oui

Mode Pro Oui

Entrées et sorties

Signal HDMI 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),
1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

HDCP HDCP 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)

Entrée d'alimentation
CA ENTRÉE C18 (ARRIÈRE)

Entrée(s) de connexion
RF (TNT/câble) 1 (bas)

Entrée(s) de connexion
IF (satellite) 2 (bas)

Entrées vidéo

| | |
|--------------------|--|
| composite | 1 (latéral) |
| Total entrées HDMI | 4 (1 sur le côté, 3 sur la partie inférieure) |
| Ports USB | 2 (sur le côté) / 1 (sur la partie inférieure) |
| Entrées Ethernet | 1 (bas) |
| Slots PCMCIA | 1 (latéral) |

Caractéristiques audio

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Emplacement des haut-parleurs | Front + Down Firing |
| Puissance de sortie audio | 10 W + 10 W + 5 W + 5 W |

Spécifications vidéo

| | |
|-----------------------------|---|
| Mode grand écran | Mode Auto / Zoom Large / Normal / Plein / Zoom / 14:9 |
| 4:3 par défaut | Oui |
| Traitement de vidéo | 4K X-Reality PRO |
| Amélioration des mouvements | Technologie X-Motion Clarity, mode automatique |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Processeur 4K | Picture Processor X1 Ultimate |
|---------------|-------------------------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Compatibilité HDR (plage dynamique élevée) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
|---|--------------------------------|

| | |
|---|--------|
| Taux de rafraîchissement du panneau (Hertz natif) | 100 Hz |
|---|--------|

Caractéristiques du design

| | |
|--------------------|-----|
| Gestion des câbles | Oui |
|--------------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| Couleur du cadre | Noir |
|------------------|------|

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Design du socle | Socle lamelle métallique |
|-----------------|--------------------------|

| | |
|--|-----|
| Espacement entre les trous conforme à la norme VESA® | Oui |
|--|-----|

| | |
|------------------------------|------------|
| Pas de perçage VESA® (l x H) | 30 x 30 cm |
|------------------------------|------------|

Fonctions écologiques & économiques

| | |
|-------------------|---|
| Étiquette-énergie | A |
|-------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Consommation | |
|--------------|--|

| | |
|----------------------|--------|
| électrique en veille | 0,50 W |
|----------------------|--------|

| | |
|--|--|
| Consommation électrique en fonctionnement | 161 W |
| Rapport luminance de crête pour l'UE | 68 % |
| Teneur en mercure (mg) | 0,0 |
| Mode économie d'énergie/Mode Rétroéclairage éteint | Oui |
| Alimentation (tension) | 220-240 V CA |
| Consommation électrique (veille sur réseau) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,00 W (Bluetooth) |

Dimensions

| | |
|------------------------------|--|
| Ecran uniquement (L x H x P) | Environ 144,8 x 83,6 x 5,2 (0,59) cm |
| Ecran avec socle (L x H x P) | Environ 144,8 (144,8) x 85,7 (90,8) x 32,6 (32,3) cm |

Poids (environ)

| | |
|------------------|-----------------|
| Ecran uniquement | Environ 21,8 kg |
|------------------|-----------------|

| | |
|------------------|-----------------|
| Ecran avec socle | Environ 23,6 kg |
|------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Carton d'emballage (brut) | Environ 33 kg |
|---------------------------|---------------|

Accessoires optionnels

| | |
|-----------------|---|
| Fixation murale | SU-WL450 (limitation d'accès à la borne, consultez la page produit du SU-WL450), SU-WL850 (consultez le tableau d'utilisation pour la région/le pays) |
|-----------------|---|

PrimeSupport

| | |
|---------------------------------|---|
| Couverture PrimeSupport incluse | Pendant trois ans : service d'assistance téléphonique standard (du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 CET) et service de remplacement à neuf en cas de défaillance du produit avec prise en charge logistique. |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Extensions PrimeSupport en option | Extension de couverture de deux ans, disponible en option : PSP.FDWA865.2X |
|-----------------------------------|--|

*1

Disponible avec la prochaine mise
à jour du firmware, connexion
Internet requise

Gallery



