

## FWD-75X81J

Écran professionnel LED HDR  
Ultra HD 4K BRAVIA 75"



### Overview

#### **Des images et un son au réalisme saisissant, avec connectivité intelligente**

Renforcez l'impact de vos communications avec l'écran professionnel BRAVIA FWD-75X81J qui associe une qualité d'image HDR 4K réaliste à une connectivité intelligente, un style élégant et un fonctionnement aisé.

Optimisé pour les applications professionnelles, l'écran BRAVIA offre des images HDR 4K aux couleurs riches et à contraste élevé, tandis que la technologie 4K X-Reality PRO convertit vos images basse résolution pour obtenir une qualité au plus près de la vraie 4K.

Le design épuré de l'écran permet à votre public de se concentrer sur ce qui compte vraiment, tandis que la technologie Dolby Atmos offre un son immersif pur.

Pour une tranquillité d'esprit absolue, nous proposons une couverture de trois ans avec réparation ou, si nécessaire, échange à neuf avec prise en charge par un partenaire local, sur site dans la mesure du possible. Vous pouvez également choisir de prolonger votre couverture pour une durée de deux ans.

## Features

### **Résolution 4K (3840 x 2160 pixels)**

A travers des images quatre fois plus détaillées que la Full HD et une résolution de plus de 8 millions de pixels, la 4K apporte davantage de clarté à l'affichage dynamique et aux écrans utilisés en entreprise et dans le milieu de l'enseignement.

### **Plus de contraste, de couleur et de clarté**

Notre processeur HDR 4K X1™ nettoie et affine les signaux d'image à l'aide d'algorithmes avancés pour réduire le bruit et optimiser les détails. Même les images à basse résolution sont converties pour obtenir une qualité proche de la 4K, avec des couleurs et des textures réalistes offrant un affichage et des présentations plus percutants.

### **Voir détails**

La technologie 4K X-Reality PRO rapproche les images d'une véritable qualité 4K. La netteté des images est améliorée en temps réel pour révéler des détails cachés sur les images à résolution plus faible.

### **Plage de couleurs plus large avec l'affichage TRILUMINOS**

Alimenté par notre processeur X1, l'affichage TRILUMINOS génère des couleurs à partir d'une palette plus étendue, reproduisant fidèlement une infinité de nuances et de tons plus riches et plus réalistes. Les algorithmes TRILUMINOS uniques de Sony détectent la couleur à partir de la saturation, de la teinte et de la luminosité pour garantir une reproduction précise des nuances naturelles subtiles. Résultat : un gamut de couleur plus large et plus riche, vous rapprochant davantage de la réalité.

### **Mouvements plus fluides**

Motionflow™ XR insère des images supplémentaires entre les images originales afin de garantir des détails plus fluides et plus nets dans les scènes rapides.

### **Un style raffiné qui se fondra dans tous les espaces**

---

La gamme BRAVIA présente un design fin contemporain et un cadre d'écran étroit qui ajoutera une touche de raffinement supplémentaire à n'importe quel environnement d'entreprise.

### **Plus de possibilités avec Android TV**

Découvrez un univers d'applications et de contenu en ligne avec Android TV. Utilisez la recherche vocale pour trouver facilement du contenu sans avoir à taper votre recherche.

### **Google Chromecast et Apple AirPlay**

Grâce à Google Chromecast et Apple AirPlay intégrés, il est facile de mettre en miroir du contenu et d'en profiter instantanément sur l'écran BRAVIA extra-large.

### **Une tranquillité d'esprit la plus totale**

Nous proposons une couverture de trois ans avec réparation ou, si nécessaire, échange à neuf, avec prise en charge par un partenaire local, sur site dans la mesure du possible. Vous pouvez également choisir de prolonger votre couverture pour une durée de deux ans.

## Specifications

### Caractéristiques d'affichage

Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	440
---------------------------------	-----

Rapport de contraste	1 200:1
----------------------	---------

Rapport de contraste dynamique	300 000:1
--------------------------------	-----------

Temps de réponse (ms)	11
-----------------------	----

Type de panneau	IPS
Type de variation du rétroéclairage	Frame Dimming
Type d'écran	Ecran LCD

## Spécifications d'affichage

Taille de l'écran pour le Web (diagonale, cm, entier ou 1re décimale)	189 cm
Type de rétroéclairage	Direct LED
Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3840 x 2160
Taille de l'écran (en pouces, mesure de la diagonale)	75" (74,5")
Angle de visualisation (droite/gauche)	178 (89/89) degrés
Angle de visualisation (haut/bas)	178 (89/89) degrés
Résolution de l'écran	QFHD
Format d'image	16:9

## Fonctionnalités professionnelles

Déclenchement automatique via un signal HDMI	Non
--	-----

Compatible avec la solution d'affichage dynamique TDM/TEOS	Non
--	-----

Système d'exploitation	Android 10
------------------------	------------

Espace de stockage intégré (Go)	16 Go
---------------------------------	-------

## Affichage

Système TV (TNT)	DVB-T/T2
------------------	----------

Système TV (câble numérique)	DVB-C
------------------------------	-------

Système TV (satellite numérique)	DVB-S/S2
----------------------------------	----------

Nombre de tuners (TNT/câble)	1 (numérique/analogique)
------------------------------	--------------------------

Nombre de tuners	
------------------	--

(satellite) 1

## Fonctions réseau

Apple AirPlay Oui

Wi-Fi Direct Oui

Certifié Wi-Fi Oui

Chromecast intégré Oui

Navigateur Internet Vewd

LAN sans fil Intégré

## Fonctions pratiques

Codecs de lecture USB

MPEG1 : MPEG1/MPEG2PS :  
MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD) :  
MPEG2, AVC/MP4(XAVC S) : AVC, MPEG4,  
HEVC/AVI : Xvid, MotionJpeg/ASF  
(WMV) : VC1/MOV : AVC, MPEG4,  
MotionJpeg/MKV : Xvid, AVC, MPEG4,  
VP8.  
HEVC/WEBM : VP8/3GPP : MPEG4,  
AVC/MP3/ASF  
(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG  
WEBM :VP9/AC4/ogg/AAC/ARW  
(affichage miniature uniquement)

HDMI-CEC	Oui
i-Manual	Oui
Horloge à l'écran	Oui
Minuterie de mise en veille	Oui
Minuterie Marche/Arrêt	Oui
Langue d'affichage	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE, SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD, UZB, VIE, zh_CN, zh_HK, zh_TW, ZUL

## Spécifications de contrôle

Contrôle IP	Oui (authentification requise)
Mode Pro	Non

## Entrées et sorties

Signal HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
HDCP	HDCP 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)
Entrée d'alimentation CA	ENTRÉE C8 (ARRIÈRE)
Entrée(s) de connexion RF (TNT/câble)	1 (latérale)
Entrée(s) de connexion IF (satellite)	1 (latérale)
Entrées vidéo composite	1 (sur le côté, mini-jack)
Total entrées HDMI	4 (4 sur le côté)
Sorties audio numériques	1 (latérale)
Sortie(s) audio	Non
Sortie(s) casque	1 (latérale)
Entrées Ethernet	1 (latérale)
Slots PCMCIA	1 (en haut)



## Caractéristiques audio

Emplacement des haut-parleurs	Down Firing
Puissance de sortie audio	2 x 10 W
Format de sortie audio numérique (optique)	PCM linéaire double canal : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
Canal de retour audio HDMI (ARC)	Oui (eARC/ARC)
Format audio d'entrée HDMI	PCM linéaire canal 5.1 : 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Format de sortie ARC (Adaptive Rate Control)	PCM linéaire double canal : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

## Caractéristiques vidéo

Mode grand écran	Zoom large/Normal/Plein/Zoom/14:9 Normal/Full1/Full2 pour PC
4:3 par défaut	Oui
	4K X-Reality PRO

## Traitement de vidéo

Amélioration des mouvements	Motionflow XR 400/480 Hz (50/60 Hz en natif), mode Auto
Processeur 4K	Processeur 4K HDR X1
Compatibilité HDR (plage dynamique élevée)	Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Taux de rafraîchissement du panneau (Hertz natif)	50 Hz
Des contrastes d'une fidélité inédite	Oui

## Caractéristiques du design

Position du support	2 positions (position standard/position étroite)
Couleur du support	Noir
Design du cadre	Cadre ultrafin
Gestion des câbles	Oui
Couleur du cadre	Noir
Design du socle	Socle fin

Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®

Oui

Pas de perçage VESA® (l x H)

30 x 30 cm

## Fonctions écologiques et économiques

Consommation en fonctionnement 1 000 h SDR (nouveau lot5)

160 kWh/1 000 h

Teneur en mercure (mg)

0,0

Alimentation (fréquence)

50 Hz

Consommation électrique nominale

308 W

Consommation électrique (en veille)

0,50 W

Alimentation (tension)

220 V à 240 V CA

Consommation électrique (veille sur

2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (réseau local) / 1,0 W (Bluetooth)

réseau)

Mode économie d'énergie/Mode	Oui
Rétroéclairage éteint	

## Dimensions

Ecran uniquement (L x H x P)	Environ 168,6 x 96,9 x 7,2 cm
------------------------------	-------------------------------

Ecran avec socle (L x H x P)	Environ 168,6 x 104,5 x 41,0 cm
------------------------------	---------------------------------

Carton d'emballage (L x H x P)	Environ 182,4 x 111,4 x 18,7 cm
--------------------------------	---------------------------------

## Poids (environ)

Ecran uniquement	Environ 31,6 kg
------------------	-----------------

Ecran avec socle	Environ 32,9 kg
------------------	-----------------

Carton d'emballage (brut)	Environ 49 kg
---------------------------	---------------

## Accessoires fournis

Télécommande vocale	RMF-TX520E
---------------------	------------

Piles	LR03
Spéc. câble secteur CA	Ensemble (C7L) (EUROPE) (2 broches) (broches rondes type C)
Manuel d'utilisation	GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, SE, DK, FI, NO, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
Guide d'installation rapide / Supplément CUE (GA)	GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
Support de table	Séparé (assemblage nécessaire)

## Accessoires optionnels

Fixation murale	SU-WL450 (limitation d'accès à la borne, consultez la page produit du SU-WL450), SU-WL850 (consultez le tableau d'utilisation de la région/du pays)
-----------------	---

## PrimeSupport

Couverture PrimeSupport incluse	Couverture de trois ans avec réparation ou, si besoin, échange à neuf, avec prise en charge par un partenaire local sur site dans la
------------------------------------	---

mesure du possible.

---

Extensions

PrimeSupport en  
option

Extension de couverture de  
deux ans, disponible en option :  
PSP.FWD75X81J.2X

---

## Gallery

