

HDCE-TX30

Adaptateur d'extension de caméra IP pour production Live à distance (émetteur)



NETWORKED LIVE

Overview

L'adaptateur d'extension de caméra IP HDCE-TX30 réduit le coût et la complexité de la production à distance, en simplifiant la connexion des caméras système HDC-3500/3200/3100 et HDC-2500/2400/1700 Sony à un réseau IP SMPTE ST 2110.

Facilement transportable, l'adaptateur compact format 1/3 rack se connecte directement à la tête de caméra sur le terrain. Conforme à la série de normes ouvertes SMPTE ST 2110, le HDCE-TX30 transmet les signaux de la tête de caméra via des réseaux IP jusqu'à l'unité de commande pour caméra (CCU) située dans un centre de production à distance.

La compatibilité avec les principaux fournisseurs IP Intercom, notamment RTS, Clear-Com et Riedel, permet aux producteurs et aux réalisateurs de communiquer en temps réel avec les caméramans à distance.

Le HDCE-TX30 simplifie également l'affectation centralisée des équipements entre plusieurs studios, salles de contrôle et salles de machines, ce qui permet de transmettre instantanément les signaux des caméras via IP vers une autre partie du site sans avoir à reconnecter les câbles à fibre optique.

La licence logicielle pour la prise en charge de JPEG XS sans boîtier externe est disponible.

*1 Pour plus de détails sur le programme testé JT-NM en mars 2020 et les résultats des tests, veuillez consulter le site https://jt-nm.org/jt-nm_tested.

*2 La disponibilité du produit varie selon la région.

Features

Mise à niveau IP économique

L'adaptateur d'extension de caméra IP HDCE-TX30 permet aux diffuseurs, aux fournisseurs de cars régie et aux spécialistes de la production Live de bénéficier des avantages de la production IP Live sans avoir à remplacer leurs investissements actuels en caméras HDC.

Partage efficace des ressources

Le HDCE-TX30 permet une utilisation plus rapide et plus rentable des ressources de production partagées entre différents sites et studios. Tandis que les infrastructures SDI classiques relient une caméra à une seule unité de commande par câble à fibre optique, le HDCE-TX30 permet une reconfiguration flexible des caméras, des unités de commande et d'autres équipements Live via IP sans reconnexion fastidieuse des câbles. Ainsi, la quantité d'équipements Live à conserver sur chaque site est réduite, d'où un partage efficace des ressources.

Alimentation de la caméra et des interfaces

Le HDCE-TX30 alimente la tête de caméra et les interfaces système, notamment IP Tally et IP Intercom.

Option de mise à jour 4K (MODE DIRECT)

Une sortie IP 4K est disponible via une licence logicielle HZCE-UHD30 en option. Le HDCE-TX30 permet également le fonctionnement IP avec les caméras studio à fibre optique des séries HDC 3500/3100 et HDC-2500.

Capacité IP HD 4x HFR (MODE DIRECT)

La sortie IP HD 4x HFR est disponible avec la caméra studio à fibre optique HDC-3500 avec la licence logicielle HD 4x HFR HZC-QFR50 en option.

Paramètre MENU à partir d'un navigateur Web

Prise en charge par le HDCE IP du contrôle du menu à partir d'un navigateur Web. La surveillance de l'état de plusieurs HDCE IP et CCU, la configuration du fichier importer/exporter et la mise à jour du firmware à distance améliorent l'efficacité et la simplicité de fonctionnement.

Fonction JPEG XS

Avec une licence logicielle en option, le HDCE-TX30 prend en charge l'encodage et le décodage, ce qui permet d'économiser de la bande passante sans compromettre la qualité. Cela permet de réaliser des économies et d'optimiser le workflow, car il est possible de transmettre simultanément davantage de signaux provenant de différentes positions de caméra.

Sony propose une large gamme de licences hebdomadaires/mensuelles/permanentes pour que les utilisateurs puissent choisir celle qui correspond à leurs besoins de production.

Specifications

Informations générales

Alimentation	100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz
Température de fonctionnement	De -10 °C à +40 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C

Poids	Environ 6 kg
-------	--------------

Connecteurs d'entrée/sortie

APPAREIL PHOTO	Connecteur fibre optique (connecteur LEMO 3K.93C) (x1)
CCU	-
RCP	Connecteur multiple 8 broches (x1)
LAN-COM	8 broches (x 1)
LIGNE PRINCIPALE RESEAU	8 broches (x 1)
E/S SDI 1 à 2	E/S 3G/HD/SD-SDI, BNC (x2), 3G- SDI : SMPTE ST424/425 niveau A/B, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 2,970 Gbit/s / 2,967
REFERENCES ENTREE/SORTIE	Gbit/s, HD-SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s
EARPHONE (casque)	BNC (x1) HD : SMPTE ST274, sync. triple niveau, 0,6 Vc-c, 75 Ω, SD : Black burst (NTSC : 0,286 Vc-c, 75 Ω/
USB	PAL : 0,3 Vc-c, 75 Ω) ou NTSC 10F- BB

LAN 1 à 2	Mini-jack à 4 pôles (x1) USB 2.0 type A, 4 broches (x1) SFP+, SFP28, 10GBASE-**, 25GBASE-**
-----------	--

Connecteurs d'entrée

AC IN	De 100 V à 240 V (x1)
-------	-----------------------

ENTREE CC	-
-----------	---

SDI RET 1	BNC (x1), 3G-SDI : SMPTE ST424/425, 2,970 Gbit/s / 2,967 Gbit/s HD-SDI : SMPTE ST292, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s
-----------	---

Connecteurs de sortie

SORTIE SDI 1	SORTIE 3G/HD-SDI, BNC (x1), 3G- SDI : SMPTE ST424/425 niveau A/B, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 2,970 Gbit/s / 2,967 Gbit/s, HD-SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI, signal de caractères sélectionnable
--------------	--

Accessoires fournis

Accessoires fournis Manuel « Avant d'utiliser cet appareil » (1), manuel d'utilisation (CD-ROM) (1)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels Logiciel Mode direct HZCE-DIR50, logiciel de commande de configuration HZCE-CNFG50, logiciel agent SNMP HZCE-SNMP50, câble d'alimentation (1-791-041-XX), support prise pour câble d'alimentation (3-613-640-01), prise de conversion 3 pôles vers 2 pôles (1-793-461-XX), câble de connexion CCA-5-3 (3 m), câble de connexion CCA-5-10 (10 m)

Related products



HZCE-DIR50

Licence en mode Direct pour l'adaptateur HDCE-TX30



HZCE-SNMP50

Licence SNMP pour HDCE-TX30/HDCE-RX30



HZCE-CNFG50

Licence Ember+ pour les adaptateurs HDCE-TX30/HDCE-RX30



HDC-3100

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 2/3" pour connexion par fibre



NETWORKED **LIVE**

HDC-3500

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 4K 2/3" pour transmission fibre



NETWORKED **LIVE**

HDCE-RX30

Adaptateur d'extension CCU IP pour une production Live à distance (récepteur)



HDC-1700

Caméra système HD multiformat portable



HDC-2400

Caméra système HD multiformat 3G



HDC-2500

Caméra système HD multiformat double vitesse 3G



NETWORKED **LIVE**

HDCU-3100

Nouvelle génération d'unité de commande pour caméra avec IP activé



NETWORKED **LIVE**

HDCU-3500

Unité de commande compatible IP pour caméra système HDC-3500 4K/HD



HZCE-UHD30

Licence logicielle pour la sortie IP 4K de l'adaptateur d'extension de caméra HDCE-TX30 IP



NETWORKED **LIVE**

HDC-3200

Caméra de Studio 4K 3CMOS 2/3"

Gallery

