

HDLA-1505/B

Adaptateur HD pour grands objectifs



Overview

Le HDLA-1505/B est un adaptateur qui permet à la caméra HD portable HDC-1500 et à la caméra SuperMotion HDC-3300 de fonctionner avec les grands objectifs de studio ou de car régie et les viseurs LCD. Contrairement aux kits classiques, le HDLA-1505/B permet un montage très simple de la caméra sur trépied, sans câblage et en un seul geste.

Remarque

De couleur gris sombre, le HDLA-1505/B est assorti à la caméra portable HDC-1500. Le HDLA-1505 est également disponible en coloris plus clair.

La caméra se fixe en un seul geste

L'installation de la caméra sur l'adaptateur est simple et rapide. Ce mécanisme unique permet de fixer et de désolidariser la HDC-1500 sans avoir besoin de retirer l'objectif.

Le montage des têtes de caméra est rapide.

Pour plus d'efficacité opérationnelle en studio ou en car régie, la conception unique de l'adaptateur permet à la caméra portable de se convertir en un outil à grand objectif en quelques secondes seulement.

L'ensemble fonctionne sans câblage grâce à un système de « griffe ».

Grâce à un mécanisme de verrouillage récemment développé,

les signaux d'alimentation, vidéo et de contrôle sont transmis directement de la HDC-1500 au HDLA-1505/B, sans besoin de connecter de câble supplémentaire.

Remarque : le viseur HDVF-C730W nécessite l'utilisation d'un câble classique.

L'alimentation du téléprompteur est intégrée

Lorsqu'il est utilisé avec l'unité de commande HDCU-1000, l'adaptateur pour grands objectifs dispose d'une sortie de puissance de 200-240 V CA.

Les caractéristiques techniques sont les mêmes que pour une caméra grand format

Toutes les commandes et les fonctionnalités normalement associées aux caméras grand format sont présentes sur cet adaptateur très performant.

Compatible avec le viseur couleur LCD HDVF-C730W

Le HDLA-1505 est spécialement conçu pour accueillir le HDVF-C730W à l'arrière de la caméra. Notez que le viseur CRT 7 pouces HDVF-700A n'est pas compatible avec cet adaptateur pour objectif.

Features

Ligne à profil bas avec position inférieure du viseur

Système de fixation immédiate

Related products



HDCU- 5000

Unité de commande
pour caméra (CCU)
pour les caméras de
studio de la série
HDC-5500 et HDC-
3500/3100

Gallery

