

HDVF-C35W

Viseur LCD couleur HD



Overview

Le viseur LCD couleur HD 3,5 pouces HDVF-C35W fournit des images claires et nettes sur son écran TFT-LCD couleur. Grâce à un œilleton amovible de conception unique, le caméraman peut visualiser clairement les images de différents angles et positions. De plus, l'écran LCD offre un grand angle de vue, permettant à plusieurs personnes de visionner la même image en même temps. L'œilleton est doté d'une lentille asphérique, destinée à réduire l'aberration à chaque angle de l'image dans le viseur pour permettre une mise au point plus précise.

Features

Grand écran LCD 3,5 pouces

Offre plusieurs cadences d'image

Un œilleton amovible permet à l'utilisateur de visualiser directement la dalle LCD

Une loupe hautes performances minimise les distorsions des images

La fonction d'agrandissement 3x simplifie la mise au point, en particulier avec les objectifs haut de gamme

Des signaux en échelle de gris peuvent être

généralisés, pour permettre au caméraman de régler l'exposition au niveau approprié

Commutable entre affichage couleur ou monochrome

Deux boutons assignables permettant de passer aux pré-réglages de commande et d'attribuer les fonctions fréquemment utilisées

Specifications

Informations générales

Alimentation	De 10,5 V à 17,0 V CC (fournie par la caméra)
Consommation électrique	6,3 W
Température de fonctionnement	De -20 °C à +45 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Poids	850 g
-- LCD--	Type d'écran LCD
Dimensions de la zone d'affichage	76,8 × 43,2 mm (H/V, format 16:9)

Performances

Luminosité	250 cd/m ²
Résolution	500 lignes ou plus
Formats pris en charge	1080/23.98 PsF, 24 PsF, 25 PsF, 29.97 PsF, 30 PsF 1080/50i, 59.94i, 60i
Température de couleur	6 500 K (avec cylindre du viseur et œillette montés)
Indicateurs	Tally vert, TALLY/REC, BATT, !, MAG, recharge, SAVE

Signaux d'entrée

Pb, Pr	0,7 Vc-c, asynchrone, terminaison 75 ?
Y	1 Vc-c, synchrone, terminaison 75 ?

Connecteur

Connecteur caméra	Rond 20 broches
-------------------	-----------------

Accessoires

Manuel d'utilisation (1)	
-----------------------------	--

Gallery

