

HXCE-FB70

Unité d'extension pour
l'alimentation du HXC-D70 et
des caméras PMW-
320/350/400/500



Overview

Permet d'étendre la portée de la fibre de 250 m à 10 km

Le HXCE-FB70 est un module d'extension de la connexion par fibre entre l'adaptateur à fibre optique CA-FB70 et l'unité de commande pour caméra à fibre optique HXCU-FB70. Il est alimenté par fibre optique depuis l'unité HXCU-FB70. Il est ensuite relié au CA-FB70 au moyen d'un câble à fibre monomode. Dans ce cas, il augmente la distance d'extension de 250 m à 250 m + 10 km si le CA-FB70 est alimenté en local. Le HXCE-FB70 est conçu pour fonctionner avec les caméras HXC-D70 et PMW-320/350/400/500.

Qualité d'image Full HD et connexion pour tous les signaux

Le HXCE-FB70 offre une qualité d'image d'exception et une intégration flexible ainsi que la possibilité d'étendre la compatibilité à tous les signaux (tally, intercom, retour vidéo et prompteur) en Full HD.

Features

Connexion fibre optique

L'HXCE-FB70 garantit la meilleure qualité d'image et une intégration facile via la connexion fibre optique pour des distances allant jusqu'à 250 m avec une alimentation ou jusqu'à 10 km avec un câble fibre monomode et une alimentation

locale.

Connexion pour tous les signaux

Le HXCE-FB70 offre une intégration flexible et la possibilité d'étendre le fonctionnement avec tous les signaux (tally, intercom, retour vidéo et prompteur) en Full HD.

Design ultracompact et léger

L'unité compacte est facile à positionner dans tout espace disponible à proximité de l'événement, tout en restant discrète. Elle est facile à transporter grâce à une poignée permettant un déploiement et une installation rapides.

Fonctionne avec l'unité CA-FB70 et l'unité HXCU-FB70 pour un maximum de flexibilité

Le HXCE-FB70 peut être placé entre l'adaptateur à fibre optique CA-FB70 et l'unité de commande pour caméra à fibre optique HXCU-FB70 lorsque l'alimentation est requise pour le CA-FB70 relié aux caméras HXC-D70 ou PMW-320/350/400/500, ou lorsqu'une transmission longue distance est requise entre le CA-FB70 et l'unité HXCU-FB70.

Options de connecteur

Le HXCE-FB70 est fourni avec deux connecteurs optiques CONDUO en standard. Il est également possible d'opter pour des connecteurs de type Lemo en utilisant le kit de connexion à fibre optique Lemo HKC-LC02 avec les unités HXCU-FB70 / HXCE-FB70, ou le kit de connexion à fibre optique Lemo HKC-LC01 avec les CA-FB70 / HXCE-FB70.

Related
products



HXC-P70

Caméra système Full



HXC-FB80

Caméra studio

HD/SD compacte et
abordable, équipée de
trois capteurs CMOS
Exmor 2/3" avec
connexion directe par
câble à fibre optique

couleur HD dotée de
trois capteurs CMOS
Exmor™ 2/3"

Gallery

