

HXCE-FZ90

Unité d'extension HXCE-FZ90
pour la caméra HXC-FZ90



Overview

Étend la connexion fibre jusqu'à 10 km

L'unité HXCE-FZ90 est très pratique pour créer un système flexible. Vous pouvez combiner le câble hybride CCFN de Sony et la fibre monomode afin de maintenir la durabilité du raccordement sur une longue distance. Le HXCE-FZ90 peut alimenter la HXC-FZ90 et étendre la distance d'extension de 300 m + 10 km.

Qualité d'image 4K et connexion pour tous les signaux

Le HXCE-FZ90 fournit d'excellentes images ainsi qu'une intégration flexible et la possibilité d'étendre l'opération avec des signaux 4K/Full HD.

Features

Connexion fibre optique

Le HXCE-FZ90 garantit une excellente qualité d'image et une intégration facile via la connexion fibre optique pour des distances allant jusqu'à 300 m avec une alimentation ou jusqu'à 10 km avec un câble fibre monomode et une alimentation locale.

Design ultracompact et léger

L'unité compacte est facile à positionner dans tout espace disponible à proximité de l'événement, tout en restant discrète.

Elle est facile à transporter grâce à une poignée permettant un déploiement et une installation rapides.

Options de connecteur

Le HXCE-FZ90 est fourni avec deux connecteurs optiques CONDUO en standard. Il est possible d'adopter des connecteurs de type Lemo comme alternative, en utilisant les connecteurs fibre de type Lemo HKC-LC01 et HKC-LC02.

Specifications

Informations générales

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentation | De 100 V à 240 V CA 50/60 Hz |
| Consommation | 2,1 A (max.) |
| Température de fonctionnement | 5 °C to 40 °C |
| Température de stockage | de -20 °C à +60 °C |
| Dimensions | 104 x 62 x 360 mm L/H/P, sans les parties saillantes) |
| Poids | Environ 2,1 kg Environ 4lb 10oz |

Entrée/sortie

Connexion multipoints

| | |
|------------------------|---|
| Caméra | optoélectrique |
| CCU | Connecteur à fibre optique |
| Accessoires fournis | CD-ROM d'instructions (1) Avant d'utiliser cette unité (1 pièce) Garantie (1) |
| Accessoires optionnels | Câble fibre hybride CCFN-25/50/100/150/200/250 Coupleur de câble CCFN-JC1 États-Unis et Canada : Support prise B (2-990-242-01) Autres régions : Support prise C (3-613-640-01) États-Unis et Canada : Câble d'alimentation (1-551-812-XX) Autres régions : Câble d'alimentation (1-782-929-XX) Manuel d'entretien |

Related products



HXCU-FZ90

Unité de commande pour caméra 4K / HD pour les caméras HXC-FZ90



HXC-FZ90

Système de caméra studio portable HXC-FZ90 pour la production HD



ILME-FR7

Caméra Cinema Line plein format avec contrôle à distance et à objectif interchangeable, avec plage dynamique de



HZC-UHD9 / HZC-UHD9M / HZC-UHD9W

15 arrêts et plus,
fréquence d'images
élevée de 120fps 4K
(QFHD), technologie
Fast Hybrid & Real-
Time Eye AF, et
science des couleurs
de qualité
cinématographique
avec S-Cinetone™

Licences logicielles
HXC-FZ90 pour le
format vidéo 4K

Gallery

