

LKRL-Z519

Lentille de projection 2D (de 1,90:1 à 4,00:1)



Overview

Zoom 1,90x – 4,00x

Zoom optionnel adapté au vidéoprojecteur 4K SXR. Zoom de 1,90x à 4,00x avec retour de mémoire. Cet objectif utilise un circuit de réaction qui indique au projecteur la position de la mise au point et du zoom. Cela permet à l'opérateur de préréglage et rappeler différents réglages d'objectif à partir des fonctions mémoire du projecteur. Il offre une mise à l'échelle instantanée et automatisée pour les formats vidéo utilisant différents formats d'image.

Specifications

Informations générales

Température de fonctionnement

De 0 à +40 °C

Température de stockage

De -20 °C à +60 °C

Humidité de fonctionnement

0% to 90% (without condensation)

Taux d'humidité de

0% to 90% (without condensation)

stockage

Dimensions(W/H/L)	Approx. 256 x 315 x 413 mm(10 x 12.4 x 16.2 inches)
-------------------	---

Poids	Approx. 13kg (28.6 lb)
-------	------------------------

Gallery

