

## MB-X6



### Specifications

#### Section d'antenne

Connecteur d'entrée BNC-R, 50  $\Omega$  (x2)

#### Section audio

Sortie analogique XLR-3-32, symétrique (x7)  
 -58 dBu (MIC, à l'écart de référence)  
 -20 dBu (LIGNE, à l'écart de référence)

#### Informations générales

Alimentation requise 230 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique 30 W  
 (Pour six modules de tuner WRU-806A/806B)

Température de

fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Température de stockage/transport	-20°C à +55°C
Dimensions *[1]	482 x 44 x 285 mm (L x H x P)
Poids	Env. 5,5 kg (sans unité de tuner)
Accessoires	Mode d'emploi (1) CD-ROM (1) (modèle européen uniquement) Antennes (2) Câble d'alimentation secteur (1)

## Remarques

Remarque	*[1] Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives.
----------	---

## Gallery

