

MDR-M1

Nouveau casque de monitoring de référence avec lecture à bande ultra-large pour les créateurs.



Specifications

Informations générales

Type	Dynamique fermé
Pilote	40 mm
Capacité de puissance	1 500 mW (IEC *1)
Impédance	50 Ω à 1 kHz
Sensibilité	102 dB/mW
Réponse en fréquence	5 Hz - 80 000 Hz (JEITA)
Poids	Environ 216 g (sans câble)
Eléments inclus	Câble du casque (environ 1,2 m/2,5 m, mini-prise stéréo) ; Adaptateur (prise stéréo standard, mini-prise stéréo) ; Livret de garantie ; Guide de référence

Remarques

*1

IEC International Electrotechnical
Commission

Related products



MDR-MV1

Casque ouvert de monitoring studio pour créer un son spatial et stéréo avec une large plage de fréquences et une sensation de scène sonore



MDR-7506

Casque stéréo professionnel

Gallery

