


## NXLK-IP45F

Carte de  
multiplexeur/démultiplexeur AV



**NETWORKED LIVE**

### Overview

#### **L'idéal pour gérer les signaux audio et vidéo dans un environnement de production Live IP.**

La carte de multiplexeur/démultiplexeur AV NXLK-IP45F est capable de multiplexer ou de démultiplexer les signaux audio et vidéo sur IP. La carte sépare les signaux audio sur IP et vidéo sur IP des entrées vidéo sur IP ou SDI, ou combine les deux en un signal SDI avec audio intégré.

#### **Interconnexion entre équipements SDI et infrastructure IP**

Carte optionnelle pour l'unité de traitement des signaux NXL-FR318

#### **Flexibilité de formats vidéo et audio**

La carte prend en charge le format Dante sur IP et peut traiter les formats vidéo HD et 4K.

### Features

#### **Multiplexeur audio sur IP et vidéo sur IP**

Le modèle NXLK-IP45F multiplexe des signaux audio sur IP et vidéo sur IP, et transmet un signal SDI avec audio intégré.

#### **Démultiplexeur audio sur IP et vidéo sur IP**

La carte démultiplexe l'audio de la vidéo sur IP, ou un signal SDI avec audio intégré et transmet des signaux audio sur IP et vidéo

sur IP séparés.

### **Conversion SDI vers IP**

La carte est capable d'une conversion SDI vers IP sous le mode démultiplexeur.

### **Prend en charge les principaux formats audio sur IP**

La carte prend en charge le format Dante sur IP.

### **Prend en charge le format HD/4K**

La carte peut traiter les formats vidéo HD et 4K.

## Specifications

### Caractéristiques générales

Alimentation	12 V CC (fournie par NXL-FR318)
Consommation électrique	2,5 A 30 W (3 slots)
Dimensions	Carte mère : 114,5 × 28 × 275,8 mm (L × H × P) Carte de connecteurs : 131 × 35,2 × 117,25 mm (L x H x P)
Poids	Carte mère : Env. 244 g
Carte de connecteurs	Env. 250 g
Plages de	Température pour une garantie de fonctionnement : De 5 °C à 40 °C Température pour une garantie de

températures performances : De 10 °C à 35 °C  
 Température de stockage : De -20 °C à +60 °C

## Caractéristiques E/S

Connecteur Type BNC 75 Ω

Nombre de lignes Entrée/sortie : 4  
 Sortie : 4

Formats de signaux SMPTE ST 424

Connecteur SFP+

Nombre de lignes 2

Formats de signaux 10GBASE-\*\* (selon le module de transmission SFP+)  
 Pour plus d'informations sur les modules de transmission SFP+ pris en charge (par exemple OTM-10GSR1), veuillez contacter votre représentant Sony local.

Connecteur RJ-45

Nombre de lignes 2

Formats de signaux 1000BASE-T

## Accessoires fournis

\* Manuel d'utilisation (1)

## Formats pris en charge

Entrée/sortie SDI 3840 x 2160 59,94p niveau-A, 2SI ou SQD, compression LLVC  
3840 x 2160 50p niveau-A, 2SI ou SQD, compression LLVC

## Related products



NETWORKED LIVE

### **PWS-110NM1**

Station IP Live System Manager



NETWORKED LIVE

### **OTM-10GSR1**

Dispositif de transmission SFP+ 10GBASE-SR pour les produits de la Networked Media Interface Sony



NETWORKED LIVE

### **NXL-FR316**

Unité de traitement des signaux SDI-IP



NETWORKED LIVE

### **NXLK-IP40F**

Carte de conversion SDI-IP avec ports 3G-SDI et SFP+



### **BPU-4800**

Processeur de bande de base 4K / HD et serveur UHFR pour caméra système HDC-4800

## Gallery

