

ODBK-103

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



Overview

Kit d'extension pour ODS-L30M

Un monde de solutions

On rencontre les solutions Optical Disc Archive de Sony dans une grande variété d'environnements où il est crucial de disposer d'un accès rapide et fiable aux données les plus précieuses, tout en bénéficiant d'une évolutivité aisée et de coûts de fonctionnement attractifs. Optical Disc Archive offre une solution d'archivage à sept industries clés allant de la gestion des contenus multimédias à la santé, en passant par la banque, l'enseignement et bien plus encore.

Consultez notre page dédiée aux solutions ODA ou contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment les solutions ODA peuvent accroître la rentabilité de toutes les entreprises.

Related products



ODS-L30M

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODS-L60E

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODS-L100E

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODS-D280F

Lecteur à fibre optique Optical Disc Archive (ODA) pour bibliothèque

évolutive PetaSite
ODS-L30M/L60E/L100E
avec vitesses de
transfert très élevées,
d'une valeur de
1 Gbit/s pour
l'écriture (vérification
activée) et de 2 Gbit/s
pour la lecture, grâce
à la cartouche de 2e
génération ODC-3300R



ODS-D77F

Lecteur à fibre
optique Optical Disc
Archive pour
bibliothèque
évolutive PetaSite
ODS-L30M avec
vitesses de transfert
de 1 150 Mbit/s
(lecture) et 780 Mbit/s
(disque à écriture
unique) ou 310 Mbit/s
(disque réinscriptible)



ODS- D380F

*Veuillez contacter
votre représentant
local pour plus de
détails.

Gallery

