

## ODBK-202

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### Overview

**La base ODBK-202 est une unité d'alimentation destinée à la bibliothèque évolutive ODS-L30M.**

**La série ODBK-20X est compatible avec les lecteurs ODS-D280F et ODS-D77F.**

**Un monde de solutions**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



#### **ODS-L60E**

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



#### **ODS-L100E**

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



#### **ODS-D280F**

Lecteur à fibre optique Optical Disc Archive (ODA) pour bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E avec vitesses de transfert très élevées, d'une valeur de 1 Gbit/s pour l'écriture (vérification activée) et de 2 Gbit/s pour la lecture, grâce à la cartouche de 2e génération ODC-3300R



## **ODS-D77F**

Lecteur à fibre  
optique Optical Disc  
Archive pour  
bibliothèque  
évolutive PetaSite  
ODS-L30M avec  
vitesses de transfert  
de 1 150 Mbit/s  
(lecture) et 780 Mbit/s  
(disque à écriture  
unique) ou 310 Mbit/s  
(disque réinscriptible)

## Gallery

