

HSCU-300R

Unité de commande compacte pour les caméras HSC-300R et HSC-100R



Présentation

Configuration système simple et polyvalente via une connexion numérique Triax

L'unité de commande HSCU-300R 1.5 RU ultra-compacte offre un système de mise en rack standard de 19 pouces, idéal pour les productions où l'espace est restreint. Lorsque le panneau de remplissage avant de l'unité HSCU-300R est remplacé par le panneau de commande avant de l'unité CCU HKCU-FP2 en option, il est possible de configurer un système de commande à distance simple. De nombreuses fonctions de la caméra peuvent être contrôlées via les différentes commandes du HKCU-FP2.

Contrôle de plusieurs caméras

De plus, lorsque le logiciel optionnel HZCU-MC3 est installé, il est possible de contrôler la HSC-300R et la HSC-100R, grâce à la HSCU-300R, avec l'unité de configuration principale MSU-1000/1500 ou l'unité de commande à distance de la série RCP-1000, ce qui permet d'utiliser la caméra en tant que système studio simple ou dans le cadre d'un système de diffusion à grande échelle composé de plusieurs caméras.

Produits associés



HSC-100R

Caméra HD/SD portable
dotée de trois capteurs CCD
Power HAD FX 2/3" pour
connexion numérique Triax

Galerie



approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.