

## PSS-650

Fixation plafond pour installation de vidéoprojecteur



Overview

### Fixation plafond pour installation de vidéoprojecteur

Specifications

#### Plage de réglage

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Position haut/bas                 | 300 – 375 mm   |
|                                   | 475 – 625 mm (avec pôle d'extension fourni) (ajustement de l'angle de 25 mm) |
| Angle de rotation horizontal      | $\pm 10$ degrés  |
| Angle d'inclinaison gauche/droite | $\pm 5$ degrés (fonction de réglage précis avec bouton de réglage)           |
| Angle d'inclinaison haut/bas      | $\pm 5$ degrés (fonction de réglage précis avec bouton de réglage)           |
| Position avant/arrière            | $\pm 50$ mm (fonction de réglage précis avec bouton de réglage)              |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Position gauche/droite | ± 25 mm (fonction de réglage précis avec bouton de réglage) |
|------------------------|---|

## Dimensions (L x H x P)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dimensions (L x H x P) | 299 x hauteur* x 453,5 mm<br>*Hauteur : 300 – 375 mm<br>475 – 625 mm (avec pôle d'extension fourni) |
|------------------------|---|

## Dimensions (L x H x P)\* sans les parties saillantes (bouton de réglage)

|   |   |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P)* sans les parties saillantes (bouton de réglage) | 246 x hauteur* x 322 mm<br>*Hauteur : 300 – 375 mm<br>475 – 625 mm (avec pôle d'extension fourni) |
|---|---|

## Poids

|       |             |
|-------|-------------|
| Poids | Env. 8,6 kg |
|-------|-------------|

## Charge maximale

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Charge maximale | 30 kg |
|-----------------|-------|

## Accessoires optionnels

Accessoires optionnels PSS-650P

---

Couleur

Couleur

Noir

---

## Gallery

