

## PWS-100TD1

Station de numérisation sur cassettes



### Overview

#### **Serveur de numérisation sur cassettes simple d'utilisation garantissant une migration efficace des archives sur cassette vidéo**

La station de numérisation sur cassettes PWS-100TD1 permet une gestion efficace du processus de numérisation des archives sur cassettes héritées, avec encodage vidéo, contrôle d'erreurs sur cassette, contrôle qualité des fichiers et contrôle du stockage. La prise en charge de différents codecs permet de créer des fichiers audio/vidéo au format d'archivage du client avec contenu proxy pour l'intégration aux systèmes d'archivage/MAM existants ou aux systèmes d'archivage sur rayonnages, grâce à la possibilité de connecter directement jusqu'à quatre lecteurs Sony Optical Disc Archive (ODS-D77U). La numérisation des quatre magnétoscopes peut être gérée simultanément grâce à l'interface utilisateur conviviale fournie avec le PWS-100TD1.

#### **Numérisation performante des cassettes vidéo héritées**

Transfert simultané de quatre cassettes vidéo avec contrôle d'erreurs

#### **Solution tout-en-un simple d'utilisation**

Connectez vos magnétoscopes et votre stockage, et lancez vos tâches

## **Les clients peuvent choisir entre le transfert direct vers un système Optical Disc Archive ou vers un système d'archivage/MAM existant**

Prend en charge les solutions MAM/d'archivage existantes et les solutions d'archivage sur rayonnages avec Sony Optical Disk Archive (ODS-D77U)

## **Génération de contenu Proxy pour la prévisualisation réseau**

Créez du contenu proxy dans le cadre du processus de numérisation à des fins de visionnage ou d'utilisation dans le système MAM/d'archivage

## Features

### **Interface utilisateur simple**

Les utilisateurs peuvent gérer jusqu'à quatre transferts simultanés grâce à des interfaces utilisateur simples et au contrôle d'erreur automatisé.

### **Souplesse d'utilisation : 2IN/2OUT, 3IN/1OUT, 4IN/0OUT**

Configuration flexible prenant en charge les options d'affichage manuel

### **Prévisualisation haute résolution HD-SDI/SDI**

Prévisualisation des fichiers haute résolution pour la vérification finale de la qualité d'image

### **Prise en charge de codecs multiples : XAVC Intra 100, MPEG2 HD422/420, IMX30/40/50**

Prise en charge de nombreux formats vidéo pour la numérisation au format d'archivage du client

### **Connexion directe au lecteur ODS-D77U**

Stockage d'archives à long terme pris en charge grâce au système Optical Disk Archive ODS-D77U de Sony

Related  
products



## **PWA-RCT1**

Logiciel de contrôle  
de l'enregistrement  
pour les modèles  
PWS-4500, HKCU-  
REC55 et HKCU-  
REC50

## Gallery

