

RM-280

Contrôleur de montage



Overview

Le RM-280 est un contrôleur de montage compact, conçu pour commander à distance un magnétoscope ou effectuer des opérations simples de montage sur deux machines.

Features

Montage sur deux machines

Modes « Assemble » et « Insert »

Le RM-280 intègre une variété de fonctions de montage : définition de repères de début et de fin (« In and Out -point entry »), fonction de découpage (« + and - Trim »), montage automatique (« Auto Edit »), prévisualisation/édition (« Preview/Review »), accès direct (« Go To »), arrêt complet (« All Stop »)

Mode de montage TC/CTL/RTC (Relative Time Code) sélectionnable

Réglage du délai pour une synchronisation précise entre l'enregistreur et le point de montage du lecteur

Définition du délai de montage

Signal ou sortie tally via un port à mini-broches

Doté d'une entrée vidéo de référence pour une synchronisation avec d'autres équipements

**Fonction de contrôle à distance du magnétoscope ;
Lecture, Rembobinage, Avance rapide,
Enregistrement, Arrêt, Pause, Edition, Pré-roll**

**Fréquences multiples, notamment 29,97 ; 25 ; 24 ;
23,98 Hz**

**Recherche d'images à l'aide de la molette
« Jog/Shuttle » pour les fonctions « Jog »,
« Shuttle » et modes de lecture à vitesse variable**

**Peut être alimenté via l'adaptateur secteur fourni
ou directement à partir d'un enregistreur HDCAM
HDW-S280 connecté à sa sortie CC**

**Configuration ergonomique du clavier pour un
fonctionnement simplifié**

**Affiche des messages d'erreur sur l'écran VFD,
indiquant le type d'erreur et le nom de l'appareil à
l'origine du dysfonctionnement, pour une
intervention immédiate.**

Gallery

